IBS SUPI 4 QFN - Slave-Protokoll-Chip

2746744

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2746744

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Slave-Protokoll-Chip, QFN 52 (mit Kupferblock), INTERBUS, Schnittstellenimplementierung, 64 Byte IN / 64 Byte OUT, MFP-Interface, digital I/O (16 IN/16 OUT, 32 IN, 32 OUT), Parallel- und Serialport für Mikroprozessor

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2746744
Verpackungseinheit	500 Stück
Mindestbestellmenge	500 Stück
Verkaufsschlüssel	DN
Produktschlüssel	DRECAA
GTIN	4046356152914
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,111 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,111 g
Zolltarifnummer	85423290
Ursprungsland	JP

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Protokollchip
Produktfamilie	Schnittstellenimplementierung
Bauform	QFN 52 (mit Kupferblock)

Systemeigenschaften

Modul

Interne Datenlänge	64 Byte IN / 64 Byte OUT

Elektrische Eigenschaften

IC-Versorgungsspannung	3,3 V DC ±10 % (DC)

Versorgung

Stromaufnahme typisch	20 mA

Schnittstellen

Anwenderschnittstelle	MFP-Interface, digital I/O (16 IN/16 OUT, 32 IN, 32 OUT), Parallel- und Serialport für Mikroprozessor

INTERBUS

Anschlussart	Fernbus, Peripheriebus oder Installationsfernbus
Protokoll	INTERBUS

Maße

Breite	8 mm
Höhe	0,9 mm
Tiefe	8 mm
Länge	8 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP00
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C (bei max. 75 % Luftfeuchtigkeit im Betrieb)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-65 °C ... 150 °C (bei max. 60 %)

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 10.0	EC001601

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de