CT 10-2/2-GS/3E - Magazin

2765408

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2765408

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Grobschutzmagazin CT zur Aufnahme von 10 Drei-Elektroden-Gasableitern, unbestückt. Ausführung: 10 Doppeladern

Ihre Vorteile

- Platzsparend durch kleine Bauform
- Flexible Einsatzmöglichkeiten durch modulare Schutzstecker
- Einsetzbar in LSA-PLUS-Trenn-und Schaltleisten oder CT-TERMIBLOCK mittels angepasster Anschlusstechnik

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2765408
Verpackungseinheit	5 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	CA
Produktschlüssel	CL3212
GTIN	4017918066307
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	49,45 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	48 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Artikeleigenschaften

Produkttyp	Steckermagazin
Produktfamilie	COMTRAB
Bauform	LSA-PLUS-Modul
Polzahl	20
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine
Ableiter prüfbar mit CHECKMASTER ab Softwarerevision:	ab SW-Rev. 1.00
Aderpaare pro Modul	10

Anschlussdaten

Anschlussart	Steckbar in COMTRAB-TERMIBLOCK und LSA-Plus-Trenn- und Schaltleisten

Maße

Maßzeichnung	
Breite	113,3 mm
Höhe	22,5 mm
Tiefe	41,35 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Offene Seitenwand	Nein

Schutzschaltung


Wirkungsrichtung	Line-Line & Line-Earth Ground
Meldung Überspannungsschutz defekt	keine

Montage


Montageart	auf CT-TERMIBLOCK und LSA-PLUS-Trennleiste

Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltplan



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27171503
ECLASS-15.0	27171503

ETIM

ETIM 10.0	EC001466

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de