

BRIDGE- 8-3M - Brücke

2901700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901700>



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Schleifenbrücke 3-phasisig für 8 Module der CONTACTRON-Familie mit Schraubanschluss und 22,5 mm Gehäusebreite, Anschlussleitung: 3 m



Ihre Vorteile

- Passend nur für CONTACTRON Baureihen mit Schraubanschluss ELR H3...-SC-..., ELR H5...-SC-..., EMM...IFS
- Brückung von 2 bis 10 Geräten mit max. Modulabstand 22,5 mm
- Deutliche Verdrahtungserspartnis
- Bis 575 V AC / 3 x 25 A

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 2901700 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DA |
| Produktschlüssel | DK74Z1 |
| GTIN | 4046356624695 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 390,06 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 383,65 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | DE |

BRIDGE- 8-3M - Brücke

2901700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901700>



Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|--------------------------|------------|
| Produktfamilie | CONTACTRON |
| Anzahl brückbarer Module | 8 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|--------------------------|----------------------|
| Betriebsspannungsbereich | 42 V AC ... 575 V AC |
| Betriebsstrom | ≤ 25 A |

Anschlussdaten

| | |
|--------------|------------------|
| Anschlussart | Schraubanschluss |
|--------------|------------------|

Maße

| | |
|--------|---------|
| Breite | 22,5 mm |
|--------|---------|

Materialangaben

| | |
|-------|-----------------|
| Farbe | grau (RAL 7042) |
|-------|-----------------|

Kabel / Leitung

| | |
|------------------------|---------------------|
| Anschlussleitungslänge | 3 m |
| Leitungsquerschnitt | 2,5 mm ² |

BRIDGE- 8-3M - Brücke

2901700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901700>



Zeichnungen




Abbildung zeigt Variante BRIDGE- 4

BRIDGE- 8-3M - Brücke

2901700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901700>



Zulassungen

☞ Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901700>



UL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Zulassungs-ID: FILE E 172140



cUL Listed

Zulassungs-ID: E228652



UL Listed

Zulassungs-ID: E228652

BRIDGE- 8-3M - Brücke

2901700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901700>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002886 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
|-------------|----------|

BRIDGE- 8-3M - Brücke

2901700

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2901700>



Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |
|--|---|

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de