# UM-D37M/DS/FU/LED/AID4/C300/L - Übergabemodul

2905245

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905245

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE-Modul vorgesehen für die Verwendung mit Honeywell Experion C300 16-Kanal Analogeingangskarten. Kanäle13.....16 haben unterschiedliche Engänge.

## Ihre Vorteile

- Diese VARIOFACE-Module werden in Kombination mit den jeweiligen Frontadaptern eingesetzt
- UM-PRO-Gehäuse
- Tragschienenmontage, umfasst Erdungsfuß
- LED Indikation Sicherung defekt
- Je Kanal Schirmanschluss
- Je Kanal freischalten mit Testpunkten
- Je Kanal steckbare 500 mA Sicherung

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2905245 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK218H |
| GTIN | 4046356959377 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 421,2 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 99,99 g |
| Zolltarifnummer | 85371098 |
| Ursprungsland | US |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE |
| Polzahl | 37 |
| Anzahl der Kanäle | 16 |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Nennspannung $U_N$ | 24 V DC |
| Max. Strombelastbarkeit je Zweig | 500 mA (Sicherung eingeschränkt) |

Unterstützte Steuerung: HONEYWELL Experion PKS C300/C-Series

| | |
|---|---|
| Passende I/O-Karte | TAIX01 (non-redundant) |
| | TAIX11 (redundant) |
| | TAIX51 (non-redundant) |
| | TAIX61 (redundant) |
| | TAIN01 (non-redundant) |
| | TAIN11 (redundant) |

Unterstützte Steuerung: HONEYWELL Experion LX Series 8

| | |
|---|---|
| Passende I/O-Karte | 8X-TAIXA1 |
| | 8X-TAIXB1 |

### Anschlussdaten

Feldebene

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Schraubanschluss mit Trennmesser |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Schraubengewinde | M 3 |
| Leiterquerschnitt starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |

Steuerungsebene

| | |
|---|---|
| Anschlussart | D-SUB-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 1 |
| Polzahl | 37 |

### Signalisierung

| | |
|---|---|
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | ja, bei Sicherungsausfall |

### Maße

Artikelabmessungen

| | |
|---|---|
| Breite | 124 mm |
| Höhe | 142,3 mm |
| Tiefe | 79 mm |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 75 °C |

## Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50178 |

## Montage


| | |
|---|---|
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | anreihbar ohne Abstand |
| Einbaulage | beliebig |

## Hinweise


| | |
|---|---|
| Allgemein | Standard- oder halogenfreie Kabel |
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



Schaltplan


GND
1 12 13 16 17 18 20 31 32 35 36 37 GND
1+ 12+ 13+ 16+ D1 D2 1- 12- 13- 16- D3 D4
GND GND GND GND GND GND GND GND
GND GND GND GND GND GND GND GND

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002780 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c) |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1) |
| SCIP | 4f25b2db-9463-4fb9-9858-9b7111ae5bf7 |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de