TC ANT MOBILE/GPS - Antenne

2903590

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2903590

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kombinierte Mobilfunk-GPS-Antenne mit Rundstrahlcharakteristik, 2-m-Antennenkabel mit SMA-Rundstecker (GSM/UMTS) und R-SMA-Rundstecker (GPS)

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2903590
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DL
Produktschlüssel	DNC4Z1
GTIN	4046356757546
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	133,6 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	126,8 g
Zolltarifnummer	85177100
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Antenne
Abstrahlcharakteristik	Omnidirektional
Gewinn	5 dBi (800/900 MHz)
	3 dBi (1800/1900 MHz)
	1 dBi (2100 MHz)
	25 dBi (GPS)
Polarisation	linear vertikal

Elektrische Eigenschaften

Frequenzband	900 MHz
	1900 MHz
	1800 MHz
	850 MHz
	2100 MHz
Frequenzbereich	800 MHz ... 900 MHz
	1,8 GHz ... 1,9 GHz
	2,1 GHz
Impedanz	50 Ω
Leistung maximal	10,00 W
Stehwellenverhältnis VSWR im 50-Ω-System	< 1,50

Anschlussdaten

Anschlusstechnik

Anschlussart	SMA (male)

Maße

Höhe	23 mm
Durchmesser	76 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material (Kabel)	RG174 (Außenmantel)

Kabel / Leitung

Leitungslänge	2,00 m
Anschlusskabel	ja

Leitungsaußendurchmesser	2,70 mm
Kleinster Biegeradius, fest verlegt	15 mm

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP69K (Montiert)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C

Montage

Montageart	Schaltschrank

Zeichnungen

Schemazeichnung



Montage auf dem Schaltschrank

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	19070105

ETIM

ETIM 9.0	EC001698

UNSPSC

UNSPSC 21.0	43223100

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de