# CB S-BE - Basiselement

2905067

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2905067

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.




Lötbasiselement zur Leiterplattenmontage für die Aufnahme von Geräteschutzschalter CB TM... oder CB E...

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2905067 |
| Verpackungseinheit | 30 Stück |
| Mindestbestellmenge | 30 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CE |
| Produktschlüssel | CLA193 |
| GTIN | 4046356916110 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 11,39 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 10,673 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Basiselement |
| Produktfamilie | CB BE |
| Bauform | Basiselement, Leiterplattenmontage |

### Elektrische Eigenschaften

Allgemein

| | |
|---|---|
| Bemessungsisolationsspannung $U_i$ | 80 V DC |
| | 277 V AC |
| Bemessungsstoßspannung | 2,5 kV |
| Steckzyklen | 50 |

Hauptstromkreis

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 80 V DC |
| | 277 V AC |
| Bemessungsstrom $I_N$ | 16 A |


Fernmeldekreis

| | |
|---|---|
| Bemessungsspannung | 80 V DC |
| | 277 V AC |
| Bemessungsstrom $I_N$ | 1 A |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Lötanschluss |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |   |
| Breite | 12,3 mm |
| Höhe | 34,8 mm |
| Tiefe | 36,4 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Material Gehäuse | PA 6.6 |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Schutzart | IP30 (Steckbereich mit gestecktem Gerät) |
| | IP00 (Anschlussbereich) |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -30 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 80 °C |
| Feuchtigkeitsprüfung | 240 h, 95 % RH, 40 °C |

## Normen und Bestimmungen


| | |
|---|---|
| Normen/Bestimmungen | DIN EN 50155 |
| Normen/Bestimmungen | IEC 60068-2 |

## Montage


| | |
|---|---|
| Montageart | auf Leiterplatte |

## Zeichnungen


Maßzeichnung



Schaltplan



Bohrplan/Lötpadgeometrie



## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27140492 |
| ECLASS-15.0 | 27140492 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002936 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de