# VIP-3/PT/2FLK14/AN/2P/S7-1500B - Passivmodul

2908846

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908846

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



VARIOFACE COMPACT LINE-Übergabemodul für Siemens S7-1500-Systeme mit S7-1500-spezifischer Markierung, für Kanäle 21 – 36, mit Push-in-Anschluss, Modulbreite: 82,5 mm

## Ihre Vorteile

- Zwei FLK-Grundleisten mit 14 Stiften
- Gedruckte Kanal-Markierungen
- Dreistöckige Schraubklemmen-Feldanschlüsse

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2908846 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DI |
| Produktschlüssel | DK212S |
| GTIN | 4055626363530 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 218,1 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 218,1 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | US |

# Technische Daten

## Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Übergabemodul |
| Produktfamilie | VARIOFACE Professional |
| Polzahl | 14 |
| Anzahl der Kanäle | 4 |

## Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Betriebsspannung (AC) | ≤ 25 V AC |
| Betriebsspannung (DC) | ≤ 60 V DC |
| Strom (je Zweig) | ≤ 1 A |
| Strom (Summenstrom Spannungseinspeisung) | ≤ 6,3 A (Sicherung eingeschränkt) |

Unterstützte Steuerung: SIEMENS S7-1500

| | |
|---|---|
| Passende I/O-Karte | 6ES7531-7KF00-0AB0 |
| | 6ES7531-7LH00-0AB0 |
| | 6ES7531-7MH00-0AB0 |
| | 6ES7531-7NF00-0AB0 |
| | 6ES7531-7NF10-0AB0 |
| | 6ES7531-7PF00-0AB0 |
| | 6ES7532-5HF00-0AB0 |
| | 6ES7532-5HD00-0AB0 |
| | 6ES7532-5ND00-0AB0 |
| | 6ES7531-7QF00-0AB0 |
| | 6ES7550-1AA01-0AB0 |
| | 6ES7551-1AB01-0AB0 |
| | 6ES7552-1AA00-0AB0 |
| | 6ES7553-1AA00-0AB0 |

## Anschlussdaten

Feldebene

| | |
|---|---|
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| Leiterquerschnitt starr | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG | 26 ... 14 |

Steuerungsebene

| | |
|---|---|
| Anschlussart | IDC/FLK-Stiftleiste |
| Anzahl der Anschlüsse | 2 |
| Polzahl | 14 |
| Rastermaß | 2,54 mm |

## Signalisierung

| | |
|---|---|
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |

## Maße

Artikelabmessungen

| | |
|---|---|
| Breite | 82,5 mm |
| Höhe | 75,8 mm |
| Tiefe | 63 mm |

## Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Isolierstofftyp Gehäuse | Polyamid PA unverstärkt |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -20 °C ... 60 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -20 °C ... 70 °C |

## Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Normen/Bestimmungen | IEC 60664 |
| | DIN EN 50178 |

## Montage


| | |
|---|---|
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Einbaulage | beliebig |

## Hinweise


| | |
|---|---|
| Hinweis zum Betrieb | Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden. |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Schaltplan



## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2908846

**CSA**
Zulassungs-ID: 2122203

| | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 60 V | 7 A | 26 - 14 | - |
| pro Zweig | 60 V | 1 A | 26 - 14 | - |

**cUL Recognized**
Zulassungs-ID: E238705

| | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 60 V | 7 A | 26 - 14 | - |
| pro Zweig | 60 V | 1 A | 26 - 14 | - |

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E238705

| | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 60 V | 7 A | 26 - 14 | - |
| pro Zweig | 60 V | 1 A | 26 - 14 | - |

**CSAus**
Zulassungs-ID: 2122203

| | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $mm^2$ |
|---|---|---|---|---|
| keine | | | | |
| | 60 V | 7 A | 26 - 14 | - |
| pro Zweig | 60 V | 1 A | 26 - 14 | - |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27141152 |
| ECLASS-15.0 | 27141152 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002780 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de