CAB-TE MR36F/OE/24/S/ 3M - Kabel

2909732

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909732

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabel zur Umsetzung von Bailey INFI 90 auf moderne Steuerungsplattformen. Kabel mit offenen Enden für universelle Konfigurationen, 36 Leiter, 3,0 m

Ihre Vorteile

- Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
- Einzeladern mit Aderendhülse versehen
- Einseitig offenes Ende
- MR-Steckverbinder an einem Ende
- 1:1-Verbindung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2909732
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	DI
Produktschlüssel	DK2BL4
GTIN	4055626682570
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,01 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,01 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Systemkabel

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung (AC)	≤ 125 V AC
Betriebsspannung (DC)	≤ 125 V DC
Strom (pro Pfad)	≤ 1 A

Kabel / Leitung

Leitungslänge	3 m
Polzahl	37
Geschirmt	ja
Leiterart	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
AWG Signalleitung	24
Leitungsquerschnitt	37x 0,25 mm²
Leitungsaußendurchmesser	10,50 mm
Halogenfreiheit	nein

Farbcode: Einzelader

schwarz	MR36F (1) = ()
weiß	MR36F (2) = ()
rot	MR36F (3) = ()
grün	MR36F (4) = ()
orange	MR36F (5) = ()
blau	MR36F (6) = ()
weiß-schwarz	MR36F (7) = ()
rot-schwarz	MR36F (8) = ()
grün-schwarz	MR36F (9) = ()
orange-schwarz	MR36F (10) = ()
blau-schwarz	MR36F (11) = ()
schwarz-weiß	MR36F (12) = ()
rot-weiß	MR36F (13) = ()
grün-weiß	MR36F (14) = ()
blau-weiß	MR36F (15) = ()
schwarz-rot	MR36F (16) = ()
weiß-rot	MR36F (17) = ()

orange-rot	MR36F (18) = ()
blau-rot	MR36F (19) = ()
rot-grün	MR36F (20) = ()
orange-grün	MR36F (21) = ()
schwarz-weiß-rot	MR36F (22) = ()
weiß-schwarz-rot	MR36F (23) = ()
rot-schwarz-weiß	MR36F (24) = ()
grün-schwarz-weiß	MR36F (25) = ()
orange-schwarz-weiß	MR36F (26) = ()
blau-schwarz-weiß	MR36F (27) = ()
schwarz-rot-grün	MR36F (28) = ()
weiß-rot-grün	MR36F (29) = ()
rot-schwarz-grün	MR36F (30) = ()
grün-schwarz-orange	MR36F (31) = ()
orange-schwarz-grün	MR36F (32) = ()
blau-weiß-orange	MR36F (33) = ()
schwarz-weiß-orange	MR36F (34) = ()
weiß-rot-orange	MR36F (35) = ()
orange-weiß-blau	MR36F (36) = ()

Anschlussdaten

Feldebene

Anschlussart	Miniatur-Rechtecksteckverbinder (MR)
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	36

Steuerungsebene

Anschlussart	Einzeladern
Polzahl	37
Hinweis	Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, keine Qualifizierung für europäischen Markt

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de