CAB-M104CFM/OE/22/S/ 1M - Kabel

2909789

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909789

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (49-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.); Anschluss 2: Steckverbinder (1x 104-polig); Kabellänge: 1 m

Ihre Vorteile

- Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
- Einzeladern mit Aderendhülse versehen
- Einseitig offenes Ende
- Steckverbinder der AMP M-Serie an einem Ende

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2909789
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	DI
Produktschlüssel	DK2BL4
GTIN	4055626682808
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	588 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	560 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Systemkabel

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung (AC)	≤ 125 V AC
Betriebsspannung (DC)	≤ 125 V DC
Strom (pro Pfad)	≤ 2 A

Kabel / Leitung

Leitungslänge	1 m
Polzahl	50
Geschirmt	ja
Leiterart	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
AWG Signalleitung	22
Leitungsquerschnitt	50x 0,36 mm²
Leitungsaußendurchmesser	14,10 mm
Halogenfreiheit	nein

Farbcode: Einzelader

schwarz	M104CFM (1) = ()
weiß	M104CFM (3) = ()
rot	M104CFM (5) = ()
grün	M104CFM (6) = ()
orange	M104CFM (8) = ()
blau	M104CFM (10) = ()
weiß-schwarz	M104CFM (11) = ()
rot-schwarz	M104CFM (13) = ()
grün-schwarz	M104CFM (14) = ()
orange-schwarz	M104CFM (16) = ()
blau-schwarz	M104CFM (17) = ()
schwarz-weiß	M104CFM (19) = ()
rot-weiß	M104CFM (21) = ()
grün-weiß	M104CFM (22) = ()
blau-weiß	M104CFM (24) = ()
schwarz-rot	M104CFM (27) = ()
weiß-rot	M104CFM (36) = ()

orange-rot	M104CFM (41) = ()
blau-rot	M104CFM (43) = ()
rot-grün	M104CFM (44) = ()
orange-grün	M104CFM (45) = ()
schwarz-weiß-rot	M104CFM (46) = ()
weiß-schwarz-rot	M104CFM (47) = ()
rot-schwarz-weiß	M104CFM (49) = ()
grün-schwarz-weiß	M104CFM (56) = ()
orange-schwarz-weiß	M104CFM (57) = ()
blau-schwarz-weiß	M104CFM (64) = ()
schwarz-rot-grün	M104CFM (65) = ()
weiß-rot-grün	M104CFM (70) = ()
rot-schwarz-grün	M104CFM (71) = ()
grün-schwarz-orange	M104CFM (72) = ()
orange-schwarz-grün	M104CFM (73) = ()
blau-weiß-orange	M104CFM (74) = ()
schwarz-weiß-orange	M104CFM (75) = ()
weiß-rot-orange	M104CFM (78) = ()
orange-weiß-blau	M104CFM (79) = ()
weiß-rot-blau	M104CFM (84) = ()
schwarz-weiß-grün	M104CFM (85) = ()
weiß-schwarz-grün	M104CFM (90) = ()
rot-weiß-grün	M104CFM (91) = ()
grün-weiß-blau	M104CFM (92) = ()
orange-rot-grün	M104CFM (94) = ()
blau-rot-grün	M104CFM (95) = ()
schwarz-weiß-blau	M104CFM (96) = ()
weiß-schwarz-blau	M104CFM (98) = ()
rot-weiß-blau	M104CFM (100) = ()
grün-orange-rot	M104CFM (101) = ()
orange-rot-blau	M104CFM (102) = ()
blau-orange-rot	M104CFM (104) = ()

Anschlussdaten

Feldebene

Anschlussart	Steckverbinder
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	104

Steuerungsebene

Anschlussart	Einzeladern
Polzahl	49
Hinweis	Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen. Das Schirmgeflecht ist auf ein separates Kabelende herausgeführt.

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, keine Qualifizierung für europäischen Markt

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de