CAB-DSUB25M/OE/22/S/ 1M - Kabel

2909752

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2909752

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel; Anschluss 1: Einzeladern (25-polig) (Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen); Anschluss 2: D-SUB-Stiftleiste (1x 25-polig); Kabellänge: 1 m

Ihre Vorteile

- Einzeladerkennzeichnung: 1, 2, 3, 4, ...
- Einzeladern mit Aderendhülse versehen
- Verschraubung: 2 UNC 4-40 Schrauben
- Einseitig offenes Ende
- Einseitig D-SUB-Buchsen- oder Stiftleiste
- 1:1-Verbindung

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2909752
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Hinweis	Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme)
Verkaufsschlüssel	DI
Produktschlüssel	DK2BI4
GTIN	4055626682686
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	252,4 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	252,4 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	US

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Systemkabel

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 50 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Elektrische Eigenschaften

Betriebsspannung (AC)	≤ 125 V AC
Betriebsspannung (DC)	≤ 125 V DC
Strom (pro Pfad)	≤ 2 A

Kabel / Leitung

Leitungslänge	1 m
Polzahl	25
Geschirmt	ja
Leiterart	Konfektioniertes, geschirmtes Rundkabel
AWG Signalleitung	22
Leitungsquerschnitt	25x 0,36 mm²
Leitungsaußendurchmesser	10,40 mm
Halogenfreiheit	nein

Farbcode: Einzelader

schwarz	D-SUB25 (1) = ()
weiß	D-SUB25 (2) = ()
rot	D-SUB25 (3) = ()
grün	D-SUB25 (4) = ()
orange	D-SUB25 (5) = ()
blau	D-SUB25 (6) = ()
weiß-schwarz	D-SUB25 (7) = ()
rot-schwarz	D-SUB25 (8) = ()
grün-schwarz	D-SUB25 (9) = ()
orange-schwarz	D-SUB25 (10) = ()
blau-schwarz	D-SUB25 (11) = ()
schwarz-weiß	D-SUB25 (12) = ()
rot-weiß	D-SUB25 (13) = ()
grün-weiß	D-SUB25 (14) = ()
blau-weiß	D-SUB25 (15) = ()
schwarz-rot	D-SUB25 (16) = ()
weiß-rot	D-SUB25 (17) = ()

orange-rot	D-SUB25 (18) = ()
blau-rot	D-SUB25 (19) = ()
rot-grün	D-SUB25 (20) = ()
orange-grün	D-SUB25 (21) = ()
schwarz-weiß-rot	D-SUB25 (22) = ()
weiß-schwarz-rot	D-SUB25 (23) = ()
rot-schwarz-weiß	D-SUB25 (24) = ()
grün-schwarz-weiß	D-SUB25 (25) = ()

Anschlussdaten

Feldebene

Anschlussart	D-SUB-Stiftleiste
Anzahl der Anschlüsse	1
Polzahl	25

Steuerungsebene

Anschlussart	Einzeladern
Polzahl	25
Hinweis	Die Adern sind beschriftet und mit Aderendhülsen versehen

Hinweise

Hinweis zum Betrieb	Für den bestimmungsgemäßen Gebrauch sind die Vorgaben der Installationsrichtlinie (siehe Downloads) einzuhalten. Bei Anwendungen oder Einsatz mit Fremdprodukten, müssen zusätzlich die Vorgaben, Sicherheits- und Warnhinweise des jeweiligen Fremdherstellers erfüllt werden.

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27242220

ETIM

ETIM 9.0	EC000237

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Nicht zutreffend, keine Qualifizierung für europäischen Markt

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de