CABLE- 9/8/250/RSM/LENZE - Adapterkabel

2981826

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981826

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

Kabeladapter für PSR-Drehzahlwächter (PSR-MM30), 9/8-polig, Kabellänge 2,5 m, Befestigung mittels Gewinde 4-40 UNC, für Steuerung: Lenze



Abbildung zeigt Variante für Steuerung:
Siemens, Heidenhain

Ihre Vorteile

- Anschlussmöglichkeit an sicheren Drehzahlwächter PSR-RSM4 und PSR-MM30
- Geeignet für den Anschluss an vorhandene Motorfeedbackschnittstelle eines elektrischen Antriebes
- Steuerungstyp:LENZE
- DSUB-Anschluss 9-polig
- Länge Anschlusskabel zum Drehzahlwächter: 2,5 m

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	2981826
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	DD
Produktschlüssel	DNA251
GTIN	4046356138628
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	154,2 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	155 g
Zolltarifnummer	85444290
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Hinweise

Hinweis zur Anwendung

Hinweis zur Anwendung	Nur für den industriellen Einsatz

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Adapterkabel

Anschlussdaten

zum Gerät

Anschlussart	RJ45
Polzahl	8

Encoder / PLC

Anschlussart	D-SUB-9-Stecker/D-SUB-9-Buchse
Polzahl	9

Materialangaben

Außenmantel, Material	LSHF (FRNC)
Material Leiter	blanke Cu-Litze

Kabel / Leitung

Leitungslänge	2,5 m
Außenmantel, Material	LSHF (FRNC)
Leitungsquerschnitt	0,48 mm² (AWG 26)
Material Leiter	blanke Cu-Litze
Schirmung	Kunststoffkaschierte Alufolie, Geflecht aus verzinnten Kupferdrähten
	Verlötung am D-SUB-Gehäuse
Leitungs-Widerstand	≤ 260 Ω/km

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 60 °C (bei fester Verlegung)
	0 °C ... 50 °C (bei beweglicher Verlegung)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-20 °C ... 70 °C

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2981826

EAC
Zulassungs-ID: RU*-DE.HB*35.B00385

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27371390
ECLASS-15.0	27371390

ETIM

ETIM 10.0	EC002498

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	8,721 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de