# SD FLASH 2GB - Programm-/Konfigurationsspeicher

2988162

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/2988162

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

CRA-READY




Programm- und Konfigurationsspeicher, zur Erweiterung des internen Flash-Speicher, steckbar, 2 GB.

## Ihre Vorteile

- Speicherung der Applikationsprogramme und anderer Dateien im File-System der SPS
- Programm- und Konfigurationsspeicher
- Einfache Vervielfältigung von Konfigurationen
- Einfacher Gerätetausch

ELEKTROGERÄTE RÜCKNAHME

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2988162 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DN |
| Produktschlüssel | DRAAZA |
| GTIN | 4046356557443 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 9,6 g |

| | |
|---|---|
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 8,5 g |
| Zolltarifnummer | 85235110 |
| Ursprungsland | TW |

## Technische Daten

### Hinweise

Hinweis zur Anwendung

| | |
|---|---|
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Hinweis zur Anwendung | Nach dem derzeitigen Stand bereiten wir das Produkt so vor, dass es ab dem 11.12.2027 die Anforderungen des Cyber Resilience Acts der EU (CRA) auf Basis der aktuell zum CRA verfügbaren Informationen einhalten wird. |

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Speichermedium |
| Anwendung | Programm-/Konfigurationsspeicher |
| Einbaulage | vertikal |
| Besondere Eigenschaften | Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet |
| Speicherart | FLASH-EPROM |
| Speichergröße | 2 GByte |

### Elektrische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0,165 W |

Versorgung

| | |
|---|---|
| Versorgungsspannung | 3,3 V DC |
| Versorgungsspannungsbereich | 2,7 V DC ... 3,6 V DC |
| Stromaufnahme typisch | typ. 50 mA |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Material Gehäuse | Kunststoff |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | Steckmontage |
| Einbaulage | vertikal |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27242212 |
| ECLASS-15.0 | 27242212 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000192 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 32101600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 7(c)-I |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50 |
| | Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt. |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 2,487 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de