
UTME 6-SET POWER - Starterkit

3036000

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036000

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.

SCREW



Starterkit - bestehend aus Messwandler-Trennklemmen in Schraubanschlusstechnik, Markierungsmaterial, Brückungs- und Prüfzubehör. Es lässt sich eine Klemmenleiste für eine dreiphasige Wandlerschaltung (Strom und Spannung) individuell aufbauen.

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3036000
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE1133
GTIN	4046356416993
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	765 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	700,6 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Set besteht aus

UTME 6 - Messwandler-Trennklemme

3047400

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047400



Messwandler-Trennklemme, Nennspannung: 500 V, Nennstrom: 30 A, 1. Etage, Anschlussart: Schraubanschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm^2, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 10 mm^2, Montage: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

UTMED 6-PE - Schutzleiter-Reihenklemme

3047442

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047442



Schutzleiter-Reihenklemme, Anzahl der Anschlüsse: 2, Anschlussart: Schraubanschluss, Querschnitt: 0,2 mm^2 - 10 mm^2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb

D-UTME 6 - Abschlussdeckel

3047426

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047426

Abschlussdeckel, Tiefe: 49,6 mm, Breite: 2,2 mm, Höhe: 100,8 mm, Farbe: grau



ATP-URTK/SP - Abteilungstrennplatte

0311139

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0311139

Abteilungstrennplatte, Tiefe: 64 mm, Breite: 2 mm, Höhe: 99 mm, Farbe: grau



CARRIER 35-8 - Abteilungstrennplatte

3034387

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3034387



Abteilungstrennplatte, mit Aufbewahrungsmöglichkeit für FBS...-8 und PAI 4-FIX, Material: PA, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

SB-ME 2-8 - Schaltbrücke

3034468

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3034468



Schaltbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Nennstrom: 30 A, Länge: 25 mm, Farbe: grau/orange

FBS 1/3/5-8 - Steckbrücke

3032389

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032389



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 5, Nennstrom: 41 A, Polbelegung: 1,3,5, Farbe: rot

FBS 2-8 - Steckbrücke

3030284

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3030284



Steckbrücke, Rastermaß: 8,2 mm, Polzahl: 2, Nennstrom: 41 A, Farbe: rot

PAI-4-FIX YE - Prüfadapter

3032745

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032745



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: gelb

PAI-4-FIX GN - Prüfadapter

3032758

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032758



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: grün

PAI-4-FIX VT - Prüfadapter

3032761

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032761



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: violett

PAI-4-FIX BU - Prüfadapter

3032729

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032729



Prüfadapter, In gestecktem Zustand fingersicher gegen unbeabsichtigtes direktes Berühren nach DIN EN 50274, für 4 mm Prüfstecker und Klemmen mit Teilung von 8,2 mm, Polzahl: 1, Farbe: blau

S-ME 6 - Schaltsperre

3034439

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3034439



Schaltsperre, Breite: 8,2 mm, Höhe: 12 mm, Farbe: weiß

CLIPFIX 35-5 - Endhalter

3022276

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3022276



Schnellmontage-Endhalter, für Tragschiene NS 35/7,5 oder Tragschiene NS 35/15, mit Markierungsmöglichkeit, mit Parkmöglichkeit für FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, Breite: 5,15 mm, Farbe: grau

KLM 3 - Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger

0811969

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0811969



Klemmenleisten-Kennzeichnungsträger, höhenverstellbar, für Endhalter CLIPFIX 15, CLIPFIX 35 und CLIPFIX 35-5, beschriftbar mit Etiketten im Format 20 x 8 mm

UC-EMLP (20X8) - Kunststoffschild

0819327

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0819327



Kunststoffschild, Matte, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 10, Textfeldhöhe: 8 mm, Textfeldbreite: 20 mm

UC-TM 8 - Marker für Klemmen

0818072

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/0818072



Marker für Klemmen, Matte, weiß (RAL 9010), unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 8,2 mm, Anzahl der Einzelschilder: 56, Textfeldhöhe: 10,3 mm, Textfeldbreite: 7,6 mm

Technische Daten

Hinweise

Allgemein	Mengenangaben zum Set-Inhalt unter Downloads

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Starterkit

Anschlussdaten

Anschlussart	Schraubanschluss

Maße

Breite	225 mm
Höhe	315 mm
Tiefe	65 mm

Materialangaben

Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte	-60 °C
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B)	130 °C
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162)	bestanden
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662)	bestanden
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C)	bestanden

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur (Betrieb)	-60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.)
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C)
Umgebungstemperatur (Montage)	-5 °C ... 70 °C
Umgebungstemperatur (Betätigung)	-5 °C ... 70 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb)	20 % ... 90 %
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport)	30 % ... 70 %

Montage


Montageart	NS 35/7,5
	NS 35/15

Zeichnungen

Schaltplan



Schaltplan



Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3036000

EAC
Zulassungs-ID: KZ7500651131219505

cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425

	Nennspannung U_N	Nennstrom I_N	Querschnitt AWG	Querschnitt mm^2
B				
	600 V	30 A	24 - 8	-
C				
	600 V	30 A	24 - 8	-
nur mit Montageplatte	600 V	30 A	24 - 8	-

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27141190
ECLASS-15.0	27141190

ETIM

ETIM 10.0	EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja
Ausnahmeregelungen soweit bekannt	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Lead(CAS-Nr.: 7439-92-1)

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de