

DMET 5X20 - Durchgangsverbinder



3032075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032075>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Durchgangsmetall in Form eines Glasrohr-Sicherungseinsatzes 5 x 20 mm für den Einsatz in Sicherungsklemmen.

Kaufmännische Daten

| | |
|--|--------------------|
| Artikelnummer | 3032075 |
| Verpackungseinheit | 50 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
| Produktschlüssel | BE2ZWX |
| GTIN | 4017918937041 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 3,204 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 3,204 g |
| Zolltarifnummer | 74198090 |
| Ursprungsland | DE |

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|--------------|
| Produkttyp | Schaltbrücke |
| Polzahl | 1 |

Elektrische Eigenschaften

| | |
|-----------|-------|
| Sicherung | 6,3 A |
|-----------|-------|

Materialangaben

| | |
|-------|--------------|
| Farbe | silberfarben |
|-------|--------------|

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 55 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |

DMET 5X20 - Durchgangsverbinder



3032075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032075>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002848 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

DMET 5X20 - Durchgangsverbinder



3032075

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3032075>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2025 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de