# BES 6 SO - Bauelementestecker

3047439

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3047439

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Bauelementestecker, Tiefe: 58,9 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 8,7 mm

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3047439 |
| Verpackungseinheit | 10 Stück |
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | BA |
| Produktschlüssel | BE1Z3X |
| GTIN | 4046356153393 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 7,67 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 7,67 g |
| Zolltarifnummer | 85366990 |
| Ursprungsland | PL |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Bauelementestecker |
| Potenziale | 2 |

### Anschlussdaten

| | |
|---|---|
| Anzugsdrehmoment | 0,5 ... 0,6 Nm |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 12,2 mm |
| Höhe | 8,7 mm |
| Tiefe | 58,9 mm |
| Hülsenlänge | 16,5 mm |
| Hülsendurchmesser | 4 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Isolierstoff | PA |

### Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Hülsenlänge | 16,5 mm |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27250305 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 9.0 | EC002018 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de