MPS-MT/ 4MM - Prüfstecker

3048577

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3048577

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Prüfstecker, mit Lötanschluss bis 1 mm^2 Leiterquerschnitt, Polzahl: 1, Farbe: silberfarben

Ihre Vorteile

- Der Prüfstecker kontaktiert in allen Prüfbuchsen mit 4 mm Durchmesser
- Zweiteiliger Prüfstecker für die individuelle Farbzusammenstellung der Stecker

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3048577
Verpackungseinheit	10 Stück
Mindestbestellmenge	10 Stück
Verkaufsschlüssel	BA
Produktschlüssel	BE1Z3X
GTIN	4046356072779
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	2,03 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,94 g
Zolltarifnummer	85366990
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Prüfstecker
Polzahl	1

Elektrische Eigenschaften

Nennspannung U_N	60 V DC (30 V AC)
Nennstrom I_N	16 A

Anschlussdaten

Anschlussart	Lötanschluss

Maße

Höhe	26 mm
Länge Kontaktbereich	8,4 mm
Stiftdurchmesser	4,4 mm
Hinweis zu Maßangaben	Länge ohne Isolierhülse

Materialangaben

Farbe	silberfarben

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	27250304
ECLASS-13.0	27250304

ETIM

ETIM 10.0	EC002555

UNSPSC

UNSPSC 21.0	20122000

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de