KDT-ST 14 - Blindstopfen

3062032

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3062032

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Blindstopfen, Material: PA, Länge: 20 mm, Durchmesser: 14 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3062032
Verpackungseinheit	25 Stück
Mindestbestellmenge	25 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	AF7CZX
GTIN	4046356301497
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	3,16 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	2,8 g
Zolltarifnummer	39174000
Ursprungsland	DE

Technische Daten


Hinweise

Allgemein	Die Blindstopfen dienen dem Verschließen nicht belegter Kabeltüllen.

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verschlussstopfen

Maße

Maßzeichnung	
Länge	20 mm
Durchmesser	14 mm

Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	PA

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


Schutzart	IP54 (Montagehinweise sind zu beachten)
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-20 °C ... 80 °C

Montage

Montagehinweis	IP54: bei senkrechter Dichtrahmenmontage / bei waagerechter Dichtrahmenmontage (Kabelabgangsrichtung nach unten).

Zeichnungen

Maßzeichnung



Maßzeichnung

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	23111190
ECLASS-15.0	27144492

ETIM

ETIM 10.0	EC002610

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121300

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,027 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de