# AI 4 -18 GY - Aderendhülse

3200593

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200593

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Aderendhülse, Länge Kontaktbereich: 18 mm, Hülsenlänge: 26 mm, Farbe: grau

## Ihre Vorteile

- Die Isolationssicherheit bei eng aneinanderliegenden Anschlüssen wird erhöht und das Abspleißen von Drähten verhindert
- Die Aderendhülsen mit Kunststoffhülse bestehen aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3200593 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BH3411 |
| GTIN | 4017918094201 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,41 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,396 g |
| Zolltarifnummer | 85369010 |
| Ursprungsland | DE |

# AI 4 -18 GY - Aderendhülse

3200593

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200593

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften


| | |
|---|---|
| Produkttyp | Aderendhülse |
| Leiterklasse | flexible Leiter, Klasse 2, 5, 6 / B, C, K, M |
| Produkteigenschaft | UL-zertifiziert |
| | Bestehend aus weichem Elektrolytkupfer mit galvanischer Verzinnung |
| | Entsprechen maßlich den Anforderungen der DIN 46228-4 und UL 486F |
| | Kunststoffkragen aus Polypropylen |
| | Halogenfrei |
| | Lang-/Kurzzeittemperatur: +105 °C/+120 °C |

### Anschlussdaten

Leiteranschluss

| | |
|---|---|
| Leiterquerschnitt flexibel max. | 4 mm² |
| Leiterquerschnitt AWG max | 12 |
| Abisolierlänge | 21 mm |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Hülsenlänge | 26 mm |
| Länge Kontaktbereich | 18 mm |
| Abisolierlänge maximal | 21 mm |
| Hülsendurchmesser | 2,8 mm |
| Hülsenwandstärke | 0,2 mm |
| Isolierkragenstärke | 0,3 mm |
| Innenmaß Isolierkragen | 4,8 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | grau (RAL 7042) |
| Material | CU-DHP |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | HB |
| Beschichtung | galvanisch verzinnt |
| Oberflächenbeschaffenheit | galvanisch verzinnt |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

### Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

| | |
|---|---|
| Hülsenlänge | 26 mm |

## Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen


| | |
|---|---|
| Dauertemperatur | 105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung) |
| Kurzzeittemperatur | 120 °C |

## Normen und Bestimmungen

| | |
|---|---|
| Design nach Norm | DIN 46228-4, UL 486F-E |

## Zeichnungen

Maßzeichnung




Hülsenlänge (b), Länge Kontaktbereich (h), Innenmaß Isolierkragen (d), Hülsendurchmesser (k), Isolierkragenstärke (i), Hülsenwandstärke (j)

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3200593

**cULus Listed**
Zulassungs-ID: E488001

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400201 |
| ECLASS-15.0 | 27400201 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000005 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 27121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,004 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de