

CD 25X60 - Verdrahtungskanal



3240191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240191>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm

Ihre Vorteile

- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drathalteklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetz-Werkzeugs auf einfache Weise fixieren

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 3240191 |
| Verpackungseinheit | 22 Stück |
| Mindestbestellmenge | 22 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE7431 |
| GTIN | 4046356459129 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 718 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 662,8 g |
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| Ursprungsland | DE |

CD 25X60 - Verdrahtungskanal



3240191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240191>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|------------|-------------------|
| Produkttyp | Verdrahtungskanal |
|------------|-------------------|

Maße

| | |
|--------|---------|
| Breite | 25 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Länge | 2000 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Farbe | steingrau (RAL 7030) |
| Material | PVC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Inhaltsstoffe | bleifrei |

Kabel / Leitung

| | |
|-----------------|------|
| Halogenfreiheit | nein |
|-----------------|------|

Mechanische Eigenschaften

| | |
|--|-----------------------------------|
| Nutzungsquerschnitt | 1139 mm ² (100 %) |
| Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 60% | 34 (2,5 mm ² Ø 3,4 mm) |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|-------------------------------|------------------|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |
|-------------------------------|------------------|

CD 25X60 - Verdrahtungskanal



3240191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240191>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240191>



CSA

Zulassungs-ID: 80202282



VDE Zeichengenehmigung

Zulassungs-ID: 40058456



UL Recognized

Zulassungs-ID: E328576

CD 25X60 - Verdrahtungskanal

3240191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240191>



Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000012 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |
|-------------|----------|

CD 25X60 - Verdrahtungskanal



3240191

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240191>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---------|--------------|
| CO2e kg | 1,42 kg CO2e |
|---------|--------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de