AI-WM 0,5-8 WH - Aderendhülse

3240542

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240542

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Aderendhülse mit beschriftbaren Isolierkragen. MIt Verwendung des Magazins sind die Aderendhülsen mit dem BLUEMARK beschriftbar.

Ihre Vorteile

- Elektrolytisch verzinnt
- Aderendhülsen aus Elektrolytkupfer
- Hochresistentes und erstklassiges Schriftbild durch moderne UV-Drucktechnologie
- Vercrimpen und markieren in einem Arbeitsgang
- Mit dem BLUEMARK beschriftbare Aderendhülsen

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	3240542
Verpackungseinheit	780 Stück
Mindestbestellmenge	780 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BH3415
GTIN	4046356528122
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	0,21 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	0,21 g
Zolltarifnummer	85369010
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Aderendhülse

Maße

Maßzeichnung	
Breite	4,6 mm
Hülsenlänge	8 mm
Hülsendurchmesser	1,4 mm
Hülsenwandstärke	0,15 mm
Innenmaß Isolierkragen	2,9 mm

Innenmaß

Innendurchmesser	1,1 mm

Materialangaben

Farbe	weiß (RAL 9010)
Material	E-CU
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	HB
Beschichtung	galvanisch verzinnt
Oberflächenbeschaffenheit	galvanisch verzinnt
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	= 0,90 mm

Mechanische Eigenschaften

Technische Daten

Hülsenlänge	8 mm


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 120 °C
Dauertemperatur	105 °C (-40 °C belastungsfrei / 0 °C dynamische Belastung)
Kurzzeittemperatur	120 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung



Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400201
ECLASS-15.0	27400201

ETIM

ETIM 10.0	EC000005

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	0,012 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de