# AH-ME - Abdeckhaube

3240265

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240265

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Abdeckhaube, zur berührungs- und staubgeschützten Kapselung der Bauteile

## Ihre Vorteile

- Auf den dazugehörigen Endhalter APH-ME lässt sich die Abdeckung sichern aufrasten und optional verplomben
- Abdeckprofile bieten Schutz vor unbefugtem Betätigen von Klemmenleisten
- Dieses Profil ist speziell an die Kontur der Messwandler-Trennklemmen angepasst
- Die Abdeckhaube AH-ME ist allseitig geschlossen, wird auf die Endhalter aufgerastet und ist optional zu verplomben

## Kaufmännische Daten


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3240265 |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Mindestbestellmenge | 5 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE61ZX |
| GTIN | 4046356462884 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 257,25 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 191,16 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Abdeckprofil |

### Maße

| | |
|---|---|
| Maßzeichnung |  |
| Breite | 150 mm |
| Höhe | 200 mm |
| Tiefe | 78 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | transparent |
| Material | PC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 125 °C |


### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 105 °C (max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
| Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |

## Zeichnungen

Maßzeichnung



## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC002848 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 0,762 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de