# CD-HF 30X100 - Verdrahtungskanal

3240347

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240347

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, lichtgrau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 30 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 2000 mm

## Ihre Vorteile

- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drahthalteklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetz-Werkzeugs auf einfache Weise fixieren

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3240347 |
| Verpackungseinheit | 16 Stück |
| Mindestbestellmenge | 16 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE7441 |
| GTIN | 4046356508322 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 959 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 863,8 g |
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Verdrahtungskanal |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 30 mm |
| Höhe | 100 mm |
| Länge | 2000 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | lichtgrau (RAL 7035) |
| Material | PC/ABS |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1, HL 2, HL 3 |
| Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1, HL 2, HL 3 |
| Inhaltsstoffe | halogenfrei |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Halogenfreiheit | ja |

### Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Nutzungsquerschnitt | 2394 mm² (100 %) |
| Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 60% | 96 (2,5 mm² Ø 3,4 mm) |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240347

**CSA**
Zulassungs-ID: 80202282

**VDE Zeichengenehmigung**
Zulassungs-ID: 40058453

**DNV**
Zulassungs-ID: TAE00004VN

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E328576

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000012 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 4,494 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de