

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240775



Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

#### Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240775
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	B1 - Markierung Montage
Produktschlüssel	BE7131
GTIN	4046356704939
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5,21 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,298 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	IT



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240775



### **Technische Daten**

#### Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelbinder
Zugfestigkeit GRP	540 N

#### Maße

Breite	7,8 mm
Länge	365 mm

### Materialangaben

Farbe	schwarz (RAL 9005)
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

#### Kabel / Leitung

Leitungsaußendurchmesser	8 mm 100 mm
Zugfestigkeit	540 N

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	23,00 °C 50,00 % Polyamid 6.6 hat ausgeprägte hygroskopische Eigenschaften. Entsprechend seiner Umgebungsluftfeuchtigkeit nimmt es Wasser auf oder gibt es ab. Bei 2-3% Wassergehalt sind die Eigenschaften optimal. In der speziell auf die Artikel abgestimmten Verpackung wird das optimale Feuchtigkeitsniveau erhalten. Um die optimalen Eigenschaften zu wahren sollten folgende Punkte bei der Lagerung beachten werden: Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung, kurzfristige Verarbeitung der Artikel nach Verpackungsanbruch, Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung, Vermeidung direkter Wärmezufuhr.
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-10 °C 60 °C
Beständigkeit gegen UV-Strahlung	nein
Kurzzeittemperatur	110 °C

### Montage

Montageart	unlösbar



3240775

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240775

## Zulassungen

🕸 Zum Herunterladen von Zertifikaten besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240775

DNV

Zulassungs-ID: TAE00004VK



**UL Recognized** 

Zulassungs-ID: E328576-20210901



3240775

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240775

## Klassifikationen

UNSPSC 21.0

#### **ECLASS**

	ECLASS-15.0	27140702
	ECLASS-15.0	27140702
ETIM		
	ETIM 9.0	EC000046
UN	ISPSC	

39121700



https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240775



## Environmental product compliance

#### EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
EU REACH SVHC	
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2025  $\ @$  - Alle Rechte vorbehalten https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH Flachsmarktstraße 8 D-32825 Blomberg +49 52 35/3-1 20 00 info@phoenixcontact.de