CD-HF 40X100 BU - Verdrahtungskanal

3240593

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240593

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, blau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 100 mm, Länge: 2000 mm

Ihre Vorteile

- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drahthalteklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetz-Werkzeugs auf einfache Weise fixieren

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240593
Verpackungseinheit	12 Stück
Mindestbestellmenge	12 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE7442
GTIN	4046356630115
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1.129 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1.001,8 g
Zolltarifnummer	39259020
Ursprungsland	DE

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Verdrahtungskanal

Maße

Breite	40 mm
Höhe	100 mm
Länge	2000 mm

Materialangaben

Farbe	blau (RAL 5015)
Material	PC/ABS
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22	HL 1, HL 2, HL 3
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23	HL 1, HL 2, HL 3
Inhaltsstoffe	halogenfrei

Kabel / Leitung

Halogenfreiheit	ja

Mechanische Eigenschaften

Nutzungsquerschnitt	3365 mm² (100 %)
Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 60%	115 (2,5 mm² Ø 3,4 mm)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-25 °C ... 90 °C

Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240593

CSA
Zulassungs-ID: 80202282

VDE Zeichengenehmigung
Zulassungs-ID: 40058453

DNV
Zulassungs-ID: TAE00004VN

UL Recognized
Zulassungs-ID: E328576

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27400703
ECLASS-15.0	27400703

ETIM

ETIM 10.0	EC000012

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

EF3.1 Klimawandel

CO2e kg	5,291 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de