# CD 40X60 WH - Verdrahtungskanal

3240625

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240625

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Verdrahtungskanal für die Installation und Montage in Schaltschränken, weiß, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 40 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm

## Ihre Vorteile

- Werkzeugloses, gratfreies Herausbrechen der Stege durch Sollbruchstelle
- Der Verdrahtungskanalschneider PPS CD ermöglicht einen leichten, kraftsparenden und gratfreien Schnitt aufgrund seiner Hebelübersetzung und besonderen Schneidengeometrie
- Leichter, kraftsparender und gratfreier Schnitt mit der Verdrahtungskanalschere CUTFOX-CD
- Die breiten, abgeschrägten Köpfe der Verdrahtungskanalstege gewährleisten eine leichte Montage und perfekten Halt des Deckels
- Sicherer Halt der verlegten Leiter durch seitlich an den Stegen einrastbare Drahthalteklammern
- Mit den Kunststoff-Spreiznieten lassen sich die Verdrahtungskanäle mit Hilfe des Nietsetz-Werkzeugs auf einfache Weise fixieren

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3240625 |
| Verpackungseinheit | 24 Stück |
| Mindestbestellmenge | 24 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE7433 |
| GTIN | 4046356629416 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 850 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 777,3 g |
| Zolltarifnummer | 39259020 |
| Ursprungsland | DE |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Verdrahtungskanal |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 40 mm |
| Höhe | 60 mm |
| Länge | 2000 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| Farbe | weiß (RAL 9010) |
| Material | PVC |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Inhaltsstoffe | bleifrei |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Halogenfreiheit | nein |

### Mechanische Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Nutzungsquerschnitt | 1974 mm² (100 %) |
| Anzahl der Leitungen bei Füllmenge 60% | 61 (2,5 mm² Ø 3,4 mm) |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

#### Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 60 °C |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240625

**CSA**
Zulassungs-ID: 80202282

**VDE Zeichengenehmigung**
Zulassungs-ID: 40058456

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E328576

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 27400703 |
| ECLASS-15.0 | 27400703 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000012 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39131700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |

EF3.1 Klimawandel

| | |
|---|---|
| CO2e kg | 1,681 kg CO2e |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de