WT-BASE R HF 8 - Kabelbindersockel

3240711

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240711

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelbindersockel, für Kabelbinder bis 8 mm, mit angespritztem Spreitzniet, Bohrdurchmesser 6,5 mm, für Materialstärken bis 3 mm

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	3240711
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	100 Stück
Verkaufsschlüssel	BF
Produktschlüssel	BE713Z
GTIN	4046356704281
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	1,062 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	1,04 g
Zolltarifnummer	39269097
Ursprungsland	TW

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Kabelbinder
Zugfestigkeit GRP	220 N

Maße

Breite	20,5 mm
Höhe	18,5 mm
Länge	10 mm
Bohrlochdurchmesser	6,5 mm
Durchmesser des Befestigungslochs	6,5 mm

Innenmaß

Breite_innen	8 mm

Materialangaben

Farbe	transparent
Material	PA 6.6
Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V2
Inhaltsstoffe	silikon- und halogenfrei

Kabel / Leitung

Zugfestigkeit	220 N

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Montage)	-10 °C ... 60 °C

Montage

Montageart	Einrasten

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-15.0	23159090
ECLASS-13.0	23159090

ETIM

ETIM 10.0	EC011571

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121700

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de