# WT-HF 3,6X140 - Kabelbinder

3240744

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240744

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelbinder, Standardversion, für eine schnelle und sichere Bündelung

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3240744 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE7131 |
| GTIN | 4046356704601 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 0,675 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 0,67 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | IT |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Kabelbinder |
| Zugfestigkeit GRP | 130 N |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 3,6 mm |
| Länge | 140 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | ja |
| Farbe | transparent |
| Material | PA 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Leitungsaußendurchmesser | 2 mm ... 35 mm |
| Zugfestigkeit | 130 N |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23,00 °C 50,00 % Polyamid 6.6 hat ausgeprägte hygroskopische Eigenschaften. Entsprechend seiner Umgebungsluftfeuchtigkeit nimmt es Wasser auf oder gibt es ab. Bei 2-3% Wassergehalt sind die Eigenschaften optimal. In der speziell auf die Artikel abgestimmten Verpackung wird das optimale Feuchtigkeitsniveau erhalten.Um die optimalen Eigenschaften zu wahren sollten folgende Punkte bei der Lagerung beachten werden: Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung, kurzfristige Verarbeitung der Artikel nach Verpackungsanbruch, Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung, Vermeidung direkter Wärmezufuhr. |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -10 °C ... 60 °C |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung | nein |
| Kurzzeittemperatur | 110 °C |
| Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | unlösbar |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240744

**DNV**
Zulassungs-ID: TAE00004VK

**UL Recognized**
Zulassungs-ID: E328576-20210901

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000046 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de