

WT-HT HF 7,8X365 BK - Kabelbinder



3240793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240793>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelbinder, hitzestabilisiert bis 125 °C (kurzfristig bis 145 °C), für eine schnelle und sichere Bündelung

Kaufmännische Daten

| | |
|--|---------------|
| Artikelnummer | 3240793 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE7131 |
| GTIN | 4046356705219 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 5,127 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 5,127 g |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| Ursprungsland | HR |

Technische Daten

Artikeleigenschaften

| | |
|-------------------|-------------|
| Produkttyp | Kabelbinder |
| Zugfestigkeit GRP | 540 N |

Maße

| | |
|--------|--------|
| Breite | 7,8 mm |
| Länge | 365 mm |

Materialangaben

| | |
|--------------------------------|--------------------------|
| RoHS-konform | ja |
| Farbe | schwarz (RAL 9005) |
| Material | PA 6.6 |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V2 |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

Kabel / Leitung

| | |
|--------------------------|-----------------|
| Leitungsaußendurchmesser | 8 mm ... 100 mm |
| Zugfestigkeit | 540 N |

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| optimale Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 23,00 °C 50,00 % Polyamid 6.6 hat ausgeprägte hygroskopische Eigenschaften. Entsprechend seiner Umgebungsluftfeuchtigkeit nimmt es Wasser auf oder gibt es ab. Bei 2-3% Wassergehalt sind die Eigenschaften optimal. In der speziell auf die Artikel abgestimmten Verpackung wird das optimale Feuchtigkeitsniveau erhalten. Um die optimalen Eigenschaften zu wahren sollten folgende Punkte bei der Lagerung beachten werden: Lagerung in der geschlossenen Originalverpackung, kurzfristige Verarbeitung der Artikel nach Verpackungsanbruch, Vermeidung direkter Sonneneinstrahlung, Vermeidung direkter Wärmezufuhr. |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 125 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -10 °C ... 60 °C |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung | nein |
| Kurzzeittemperatur | 145 °C |
| Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |

Montage

| | |
|------------|----------|
| Montageart | unlösbar |
|------------|----------|

WT-HT HF 7,8X365 BK - Kabelbinder



3240793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240793>

Klassifikationen

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27140702 |
| ECLASS-15.0 | 27140702 |

ETIM

| | |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000046 |
|-----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |
|-------------|----------|

WT-HT HF 7,8X365 BK - Kabelbinder



3240793

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240793>

Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|--|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|--|------------------------------|

China RoHS

| | |
|--|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|--|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---|--|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de