# WT-STEEL SH 4,6X360 - Kabelbinder

3240823

https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240823

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Kabelbinder, aus rostfreiem Edelstahl (AISI 316), auch für aggressivste Umgebungsverhältnisse (u.a. Salzwasser) geeignet, mit Kugelverschluss, für eine schnelle und sichere Bündelung und Befestigung

## Kaufmännische Daten

| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 3240823 |
| Verpackungseinheit | 100 Stück |
| Mindestbestellmenge | 100 Stück |
| Verkaufsschlüssel | BF |
| Produktschlüssel | BE7132 |
| GTIN | 4046356705714 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 4,185 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 4,095 g |
| Zolltarifnummer | 73269098 |
| Ursprungsland | GB |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

| | |
|---|---|
| Produkttyp | Kabelbinder |
| Zugfestigkeit GRP | 890 N |

### Maße

| | |
|---|---|
| Breite | 4,6 mm |
| Länge | 360 mm |
| Materialstärke max. | 0,25 mm |

### Materialangaben

| | |
|---|---|
| RoHS-konform | ja |
| Farbe | silberfarben |
| Material | Edelstahl 1.4401 / AISI 316 |
| Inhaltsstoffe | silikon- und halogenfrei |

### Kabel / Leitung

| | |
|---|---|
| Leitungsaußendurchmesser | ≤ 102,00 mm |
| Zugfestigkeit | 890 N |

### Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

| | |
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -80 °C ... 538 °C |
| Umgebungstemperatur (Montage) | -80 °C ... 538 °C |
| Beständigkeit gegen UV-Strahlung | ja |
| Empfohlene Lagerkonditionen | 23 °C / 50 % relative Luftfeuchtigkeit. Eine trockene und dunkle Aufbewahrung in der Originalverpackung ist zu empfehlen. |

### Montage

| | |
|---|---|
| Montageart | unlösbar |

## Zulassungen

Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/3240823

**cULus Listed**
Zulassungs-ID: E328576

**DNV**
Zulassungs-ID: TAE000057Y

## Klassifikationen

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-15.0 | 27140702 |
| ECLASS-13.0 | 27140702 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC000046 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 39121700 |

## Environmental product compliance

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de