

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803937>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Etiqueta, altamente flexible, Rollo, blanco/negro, sin rotular, rotulable con: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, clase de montaje: pegado, long. rollo: 8 m, altura del campo de texto: 8 mm, anchura del campo de texto: 8000 mm

Sus ventajas

- Solución de marcado de alta calidad y resistente a los disolventes para aplicaciones industriales generada mediante impresión de transferencia térmica
- El material autoadhesivo con formato sin fin es particularmente apto para marcar distintos componentes y equipamientos de manera profesional y duradera en la ingeniería de plantas y la fabricación de armarios de control y sistemas de control
- Gracias al formato sin fin, en función de la aplicación se puede crear, de forma flexible, una etiqueta con la longitud necesaria para cada caso
- Sistema de cartucho de material sencillo y eficiente: incluye tanto el material de impresión como el rollo de tinta adecuado
- El material cuenta con certificación cUL

Datos comerciales

Código de artículo	0803937
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BG241E
Clave de producto	BG241E
GTIN	4055626212166
Peso por unidad (incluido el embalaje)	59,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	58,4 g
Número de tarifa arancelaria	96121010
País de origen	CN

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803937>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Gerätemarker
Característica del producto	Muy flexible

Rotulación

Tecnología de marcado	Transferencia térmica
-----------------------	-----------------------

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

Datos del material

Grosor de lámina	80 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	multicolor
	blanco (RAL 9010)
	negro (RAL 9005)
Material	Polímero vinílico
Sustancias contenidas	no contiene silicona ni cadmio

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 75 °C
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)
Período de conservación	24 meses

Dimensiones

Altura	10 mm
Profundidad	0,07 mm
Longitud del rollo	8,00 m

Campo de texto

Anchura del campo de texto	8000 mm
Altura del campo de texto	8 mm

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803937>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803937>



cULus Recognized

ID de homologación: MH48542

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803937>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

MM-EMLF (EX10)R C1 WH/BK - Etiqueta, altamente flexible



0803937

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0803937>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es