


GPK/SK296X200X0.8 BK/WH - Placa de grabado



0826832

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0826832>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Placa de grabado, Placa, negro/blanco, sin rotular, rotulable con: P1 ENGRAVING UNIT, ENGRAVING UNIT, clase de montaje: pegado, Número de índices individuales: 1, altura del campo de texto: 200 mm, anchura del campo de texto: 296 mm

Datos comerciales

Código de artículo	0826832
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2415
Clave de producto	BG2415
GTIN	4046356362405
Peso por unidad (incluido el embalaje)	64,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	63,57 g
Número de tarifa arancelaria	39203000
País de origen	DE

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Marcador de aparatos sin rotular
------------------	----------------------------------

Rotulación

Número de índices individuales	1
--------------------------------	---

Montaje

Tipo de montaje	pegado
-----------------	--------

Datos del material

Grosor de pegamento	50 µm
Adhesivo	Acrilato
Color	multicolor
	negro (RAL 9005)
	blanco (RAL 9010)
Material	TRANSPLY-ABS

Condiciones medioambientales y de vida útil

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
---------------------------	---

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
---------------------------	-------------------------------------

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-20 °C ... 85 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	Humedad relativa del aire 20 °C / 50 %. Se recomienda guardar en el envase original.
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	20 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original)
Período de conservación	12 meses

Dimensiones

Anchura	296 mm
Altura	200 mm
Profundidad	0,93 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	296 mm
Altura del campo de texto	200 mm

0826832

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0826832>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281103
ECLASS-15.0	27281103

ETIM

ETIM 9.0	EC001288
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

0826832

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0826832>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS

Sí, Ninguna excepción

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)

Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es