

US-WMTB (44X15) YE - Marcador de cables

0828960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828960>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Marcador de cables, Tarjeta, amarillo, sin rotular, rotulable con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, clase de montaje: Montaje con sujetacables, diámetro de cable: > 13 mm, Número de índices individuales: 12, altura del campo de texto: 15 mm, anchura del campo de texto: 44 mm



Sus ventajas

- Los marcadores en forma de tarjetas unitarias pueden rotularse de forma rápida, fácil y económica con THERMOMARK CARD
- La familia de rotulación UniSheet US-WMTB... ofrece marcadores para fijar con sujetacables convencionales
- Las tiras de rotulación pretrouqueladas se separan y se montan fácilmente
- Las tarjetas ofrecen espacio para textos funcionales

Datos comerciales

Código de artículo	0828960
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BG2319
Clave de producto	BG2319
GTIN	4046356559928
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14,65 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	14,5 g
Número de tarifa arancelaria	39204910
País de origen	DE

US-WMTB (44X15) YE - Marcador de cables

0828960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828960>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Rotulación

Número de índices individuales	12
Número de etiquetas individuales por línea	6
Tecnología de marcado	Thermotransfer

Dimensiones

Anchura	60 mm
Altura	15 mm
Profundidad	0,5 mm

Campo de texto

Anchura del campo de texto	44 mm
Altura del campo de texto	15 mm

Datos del material

Color	amarillo (RAL 1018)
Material	PVC
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Elemento de base	PVC
Sustancias contenidas	Sin silicona

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	> 13,00 mm
-----------------------------	------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Resistencia a la limpieza de las etiquetas

Especificación del ensayo	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes)
Isopropanol [N.º CAS 67-63-0]	Prueba aprobada
n-hexano [N.º CAS 110-54-3]	Prueba aprobada

US-WMTB (44X15) YE - Marcador de cables

0828960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828960>



Agua + bencina
[N.º CAS 64742-82-1]

Prueba aprobada

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 22479:2022-08
Resultado	Prueba aprobada
Procedimiento	Método B
Ciclos	2

Ensayo de niebla salina

Especificación del ensayo	DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 80 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	23 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	50 %
Período de conservación	12 meses

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	Montaje con sujetacables
-----------------	--------------------------

US-WMTB (44X15) YE - Marcador de cables

0828960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828960>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27281102
ECLASS-15.0	27281102

ETIM

ETIM 10.0	EC001530
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

US-WMTB (44X15) YE - Marcador de cables

0828960

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0828960>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--------------------------------------------	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
-------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,027 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es