

EMPPR (27X15) - Protección contra contactos accidentales



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829535>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Protección contra contactos accidentales, hoja, transparente, sin rotular, clase de montaje: enclavar, Número de índices individuales: 1



Sus ventajas

- Gran resistencia mecánica y química
- Adecuado para uso permanente en exterior
- Se adhiere o se encaja para proteger rotulaciones de CARRIER ...
- Protección contra contacto muy gruesa pero flexible y transparente

Datos comerciales

Código de artículo	0829535
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BG241B
Clave de producto	BG241B
GTIN	4046356614931
Peso por unidad (incluido el embalaje)	0,193 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	0,1 g
Número de tarifa arancelaria	39204910
País de origen	DE

EMPPR (27X15) - Protección contra contactos accidentales



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829535>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cubierta
Tipo de embalaje	Bolsa PE

Rotulación

Número de índices individuales	1
--------------------------------	---

Dimensiones

Anchura	26,9 mm
Altura	14,9 mm
Profundidad	0,3 mm

Datos del material

Conforme a RoHS	sí
Grosor de lámina	300 µm
Color	transparente
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material Elemento de base	PVC
Sustancias contenidas	Sin silicona

Condiciones medioambientales y de vida útil

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz

Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS)	VW PV 3.10.7:2005-02
Resultado	Prueba aprobada

Resistencia a los rayos ultravioleta

Especificación del ensayo	DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Duración del ensayo	96 h

Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre

Especificación del ensayo	DIN 50018:2013-05 (conformidad)
Resultado	Prueba aprobada
Nivel climático	AHT 1,0 S
Ciclos	2

Ensayo de niebla salina

Especificación del ensayo	DIN EN 60068-2-11:2000-02
Resultado	Prueba aprobada

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-30 °C ... 70 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento	10-30 °C/40-70 % de humedad relativa. Se recomienda el

EMPPR (27X15) - Protección contra contactos accidentales



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829535>

	almacenaje en lugar fresco y oscuro.
Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte)	-10 °C ... 30 °C
Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte)	70 %
Período de conservación	12 meses (véase la fecha en el paquete)

Normas y especificaciones

Resistencia al limpiado	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1)
-------------------------	-----------------------------

Montaje

Tipo de montaje	enclavar
-----------------	----------

EMPPR (27X15) - Protección contra contactos accidentales



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829535>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	24292214
ECLASS-15.0	24292214

ETIM

ETIM 9.0	EC002113
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131500
-------------	----------

EMPPR (27X15) - Protección contra contactos accidentales



0829535

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0829535>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es