

USLKG 2,5 N - Borna de tierra

0441119

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441119>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borna de tierra, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, sección: 0,2 mm² - 4 mm², tipo de sujeción: Pie PE con tornillo de fijación, M2,5, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, color: amarillo-verde

Datos comerciales

Código de artículo	0441119
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE1221
Clave de producto	BE1221
GTIN	4017918002183
Peso por unidad (incluido el embalaje)	16,76 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16,04 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	TR

USLKG 2,5 N - Borna de tierra

0441119

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441119>



Datos técnicos

Propiedades del artículo

Familia de productos	USLKG
Número de polos	1
Número de conexiones	2
Número de filas	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	0,77 W

Datos de conexión

Pie de conexión a tierra	Sí
Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	2,5 mm ²

Piso 1 arriba 1 abajo 1

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M3
Observación	Observe la capacidad de corriente de los carriles.
Par de apriete	0,6 ... 0,8 Nm
Longitud de pelado	7 mm
Conexión según norma	IEC 60947-7-2
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 4 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	0,2 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	24 ... 14 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	0,25 mm ² ... 1,5 mm ²

Dimensiones

Anchura	5,2 mm
Altura	42,5 mm
Profundidad en NS 32	52 mm
Profundidad en NS 35/7,5	47 mm
Profundidad en NS 35/15	54,5 mm

Datos del material

Color	verde-amarillo
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0

USLKG 2,5 N - Borna de tierra

0441119

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441119>



Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Propiedades mecánicas

Generalidades

Fijación de bornes	0,5 Nm ... 0,6 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M2,5)
--------------------	---

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60947-7-2
----------------------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32

USLKG 2,5 N - Borna de tierra

0441119

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441119>




Fijación de bornes

0,5 Nm ... 0,6 Nm (Pie PE con tornillo de fijación, M2,5)

Dibujos

Diagrama eléctrico



USLKG 2,5 N - Borna de tierra



0441119

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441119>

Homologaciones

☞ To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441119>

		CSA		
		ID de homologación: 13631		
		Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG
keine		-	-	24 - 12
				-

		IECEE CB Scheme		
		ID de homologación: NL-39729		

		cULus Recognized		
		ID de homologación: E60425		
		Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG
B		-	-	24 - 12
C		-	-	24 - 12
				-

		KEMA-KEUR		
		ID de homologación: 71-130411		
		Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG
keine		-	-	-
				- 2,5

		BV		
		ID de homologación: 07774/E0 BV		

		DNV		
		ID de homologación: TAE00001CT		

		cUL Recognized		
		ID de homologación: FILE E 192998		
		Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG
keine		-	-	30 - 12
				-

USLKG 2,5 N - Borna de tierra

0441119

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441119>



UL Recognized

ID de homologación: E192998

	Tensión nominal U _N	Corriente nominal I _N	Sección AWG	Sección mm ²
keine	-	-	30 - 12	-



EAC Ex

ID de homologación: KZ 7500525010101950

USLKG 2,5 N - Borna de tierra

0441119

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441119>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
ECLASS-15.0	27250103

ETIM

ETIM 10.0	EC000901
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

USLKG 2,5 N - Borna de tierra

0441119

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0441119>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,056 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.

Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17

E-33428 LLANERA (Asturias)

+34 985 791 636

info@phoenixcontact.es