

# CF 500-230V - Herramienta de crimpado, eléctrica



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208348>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Engastador eléctrico universal para la recepción de matrices de los más diversos elementos de contacto

## Sus ventajas

- Terminales de cable aislados hasta 6 mm<sup>2</sup>
- Punteras hasta 50 mm<sup>2</sup>
- Contactos mecanizados hasta 10 mm<sup>2</sup>
- Terminales con cable en tubo hasta 10 mm<sup>2</sup>
- Punteras TWIN de hasta 2 x 10mm<sup>2</sup>
- Terminales de cable sin aislar hasta 16 mm<sup>2</sup>

## Datos comerciales

Código de artículo	1208348
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3231
Clave de producto	BH3231
GTIN	4046356014472
Peso por unidad (incluido el embalaje)	14.529 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	13.850 g
Número de tarifa arancelaria	84798100
País de origen	DE

# CF 500-230V - Herramienta de crimpado, eléctrica



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208348>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Máquina de crimpado
Prensado	universal
Longitud de introducción mínima	10 mm
Característica del producto	Ángulo de apertura ajustable
	Cambio de matriz sencillo
	Contador integrado, función de puesta a cero
	Dos pasos para sujetar el contacto
	Asa de transporte para cambiar de puesto de trabajo
	Activación del proceso de crimpado mediante un pedal

### Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias	50 Hz
Consumo de potencia	160 W

### Alimentación

Tensión de alimentación	230 V AC (50 Hz)
-------------------------	------------------

### Datos de conexión

#### Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,25 mm <sup>2</sup> ... 50 mm <sup>2</sup>
Gama de secciones AWG	24 ... 1/0

### Dimensiones

#### Dimensiones del artículo

Anchura	140 mm
Altura	320 mm
Longitud	220 mm

### Datos del material

Color	gris
-------	------

### Conectores

Tipo de conector	Cara enchufable tipo EF
------------------	-------------------------

# CF 500-230V - Herramienta de crimpado, eléctrica



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208348>

## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208348>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01549

# CF 500-230V - Herramienta de crimpado, eléctrica



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208348>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	17130101
ECLASS-15.0	17130101

### ETIM

ETIM 10.0	EC002778
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500
-------------	----------

# CF 500-230V - Herramienta de crimpado, eléctrica



1208348

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1208348>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c), 7(c)-I

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	d20b5d4a-87b3-4f99-b35a-456722efd83d

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)