CRIMPFOX 6S-F - Tenaza de crimpado

1212043

https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212043

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,5 mm^2 ... 6 mm^2, introducción frontal, engaste cuadrado

Sus ventajas

- Incluso para grandes secciones de conductor se consigue un prensado óptimo para cualquier casquillo final de conductor con un esfuerzo mínimo
- Cierre a presión con desbloqueo
- Amplia gama de tenazas para prensar
- Prensado de alta calidad permanente
- Estaciones de matriz señalizadas para el procesamiento preciso de las secciones correspondientes

Datos comerciales

Código de artículo	1212043
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3131
Clave de producto	BH3131
GTIN	4046356453875
Peso por unidad (incluido el embalaje)	460,69 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	426,16 g
Número de tarifa arancelaria	82032000
País de origen	SE

Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta para engarzar
Prensado	Engaste cuadrado

Punto de engaste 1

Sección mín.	0,5 mm²
Sección máx.	6 mm²
AWG mín.	20
AWG máx.	10

Datos de conexión

Conexión de conductores

Gama de secciones métrica	0,5 mm² ... 6 mm²
Gama de secciones AWG	20 ... 10

Dimensiones


Anchura	18 mm
Altura	59 mm
Longitud	198 mm

Datos del material

Color	negro

Dibujos

Dibujo del producto



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21043811

ETIM

ETIM 9.0	EC000168

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111500

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	No aplicable, no hay equipos eléctricos ni electrónicos

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
https://www.phoenixcontact.com

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es