

# TESTFOX CC-1 - Multímetro



1212211

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212211>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Medidores de corriente-multímetros, para mediciones de tensión continua y alterna, mediciones de corriente continua y alterna así como mediciones de resistencia, proceso de medición TRUE RMS.

## Sus ventajas

- Las pinzas amperimétricas pueden utilizarse para tensiones hasta 600 V, categoría III
- Todos los rangos de medición están protegidos contra sobrecarga
- Combinan las funciones de un multímetro digital con las de unas pinzas amperimétricas
- En carcasa compacta según la práctica, lo que lo hace ideal cuando hay poco espacio

## Datos comerciales

Código de artículo	1212211
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3332
Clave de producto	BH3332
GTIN	4046356449809
Peso por unidad (incluido el embalaje)	501,3 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	501,3 g
Número de tarifa arancelaria	90303100
País de origen	TW

## Datos técnicos

### Notas

Observación referente al funcionamiento	Proceso de medición TRUE RMS
---	------------------------------

### Environmental Product Compliance

California Proposition 65	Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"
---------------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta de medición
Extensión de indicación	4.000 dígitos

### Propiedades eléctricas

Categoría de medición	CAT III 300 V / CAT II 600 V
Alimentación de tensión	2 microbaterías 1,5 V, LR03, AAA

### Datos del material

Color	negro
-------	-------

### Condiciones medioambientales y de vida útil

#### Condiciones ambientales

Índice de protección	IP30
----------------------	------

### Normas y especificaciones

Comprobaciones	IEC/EN 61010-1, DIN VDE 0411
----------------	------------------------------

# TESTFOX CC-1 - Multímetro

1212211

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1212211>



## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0

27200312

### ETIM

ETIM 9.0

EC000380

### UNSPSC

UNSPSC 21.0

41113600

## Environmental product compliance

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---