

A-INL-M12-P-GY - Contratuerca



1411205

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411205>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Contratuerca, para roscas M12 x 1,5, color: gris plata RAL 7001



Datos comerciales

Código de artículo	1411205
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7DZX
Clave de producto	AF7DZX
GTIN	4046356923378
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1,49 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1,3 g
Número de tarifa arancelaria	39269097
País de origen	TR

A-INL-M12-P-GY - Contratuerca



1411205
<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411205>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tuerca plana
Tipo de rosca	M12

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Longitud	5 mm
Diámetro	12 mm
Diámetro de la rosca de conexión	12 mm
Ancho entre caras-Contratuerca	18 mm
Medida entre vértices del hexágono	19,5 mm
Tipo de rosca lado de conexión	M12 x 1,5
Paso de rosca	1,5 mm

Datos del material

Color	gris plata (RAL 7001)
Material	PA
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Cable/línea

Ausencia de halógenos	sí
-----------------------	----

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 100 °C

A-INL-M12-P-GY - Contratuerca


1411205

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411205>



Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1411205

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1411205>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27140807
ECLASS-15.0	27140807

ETIM

ETIM 9.0	EC000879
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31161700
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---