

HC-ADV-B16-HHWH-1STM32-EMC-AL - Carcasa



1413417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1413417>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea HEAVYCON ADVANCE, B16, con bloqueo por tornillo (hexágono interior) de acero inoxidable, aluminio resistente al agua de mar, altura 93,7 mm, con rosca, 1x M32, salida de cables lateral, sin superficie, junta conductiva (propiedades CEM)

Datos comerciales

Código de artículo	1413417
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APH
Clave de producto	AF7APH
GTIN	4055626030395
Peso por unidad (incluido el embalaje)	328,5 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	311,7 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	PL

Datos técnicos

Notas

Generalidades	Para insertos de contactos HC-B16, BB32, D40, DD72, HS6, HV6, M, K
---------------	--


Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por tornillo
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Familia de productos	HC-ADV
Aplicación	Offshore/CEM
Construcción	B16
Número de salidas de cable	1
Tipo de atornillado	1x M32
Tornillos de fijación	M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm)
Salida de cables	lateral
Prensaestopas Pg	sin

Datos de conexión

Par de apriete	3 Nm ... 5 Nm (para tornillos de fijación M6 de la carcasa aérea)
----------------	---

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	57 mm
Altura	93,7 mm
Longitud	125,5 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	35 mm
Longitud del corte de montaje	86 mm

Datos del material

Material junta	NBR, conductiva
Material carcasa	Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar
Material superficie de la carcasa	sin recubrimiento
Material brida de bloqueo	Acero inoxidable

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

IP66

1413417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1413417>

Índice de protección	IP68 (0,2 bar/24 h)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Índice de protección (NEMA)	4 (UL 50e)
	4X (UL 50e)
	12 (UL 50e)
Resistencia a los golpes	IK09
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de atornillado	1x M32
Tipo de bloqueo	Tornillo

Montaje


Indicaciones de montaje	Para garantizar la función del contacto de tierra también con inserción inclinada, las dos bridas empotradas deberán poseer un contacto eléctrico suficiente con la pared empotrada metálica.
Tornillos de fijación	M6 (cabeza de tornillo, hexágono interior 5 mm)

1413417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1413417>

Dibujos

Esquema de dimensiones




Corte de montaje

1) para empleo de tornillos M4

2) para empleo de tornillos autosurcantes (Torx® 20, M4)

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

1413417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1413417>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1413417>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

1413417

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1413417>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 9.0	EC000437
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	5,52 kg CO2e
---------	--------------