

HC-D 7-AML-26/GW/ALU - Carcasa



1773022

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1773022>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa empotrada HEAVYCON D7, con brida longitudinal, altura 25,5 mm, acodada, fundición inyectada de cinc

Datos comerciales

Código de artículo	1773022
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	AF7AAE
Clave de producto	AF7AAE
GTIN	4017918134426
Peso por unidad (incluido el embalaje)	77,16 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	73,24 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	DE

Datos técnicos

Notas

Generalidades	para insertos de contactos HC-A03, A04, D07, D08, Q02, Q03, Q04, Q05, Q07, Q12
---------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa empotrada
Aplicación	Estándar
Construcción	D7
Apantallado	no
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	40,5 mm
Altura	25,5 mm
Longitud	24 mm

Medida de montaje

Ancho del corte de montaje	21 mm
Longitud del corte de montaje	21 mm

Datos del material

Material junta	NBR
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material superficie de la carcasa	Recubrimiento de polvo, gris
Material brida de bloqueo	Acero galvanizado y cromatizado

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Brida
-----------------	-------


Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP54
	IP65 (con tornillo obturador)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones



Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones



Corte de montaje

HC-D 7-AML-26/GW/ALU - Carcasa

1773022

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1773022>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
-------------	----------

1773022

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1773022>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es