

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Adaptador para carril DIN, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: PC-GF10, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, Artículos en set de adaptador para carril DIN incluido módulo de conexión de cables RJ45

Descripción del producto

Adaptador compacto para carril DIN, incluido módulo de conexión de cables RJ45, con conexión de pantalla opcional, con capuchón protector de polvo, One piece Design

Sus ventajas

- Construcción compacta
- Para la distribución del cableado de cobre y fibra óptica
- Posibilidad de desbloqueo frontal sin herramienta especial
- One-Piece Design
- Montaje sin herramientas especiales
- Conexión de pantalla opcional para módulos de cobre
- Elementos de seguridad disponibles como accesorios
- Integración sin adaptador de los insertos de módulos
- Servicio de rotulación: Phoenix Contact rotula todos los letreros de forma personalizada según las indicaciones del cliente

Datos comerciales

Código de artículo	1100077
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	ABNLAA
Clave de producto	ABNLAA
GTIN	4055626951447
Peso por unidad (incluido el embalaje)	49 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	49 g
Número de tarifa arancelaria	85366990
País de origen	DE

NBC-PP-J1PGY-S/R4IDC8 - Adaptador para carril DIN



1100077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1100077>

El set consta de

NBC-PP-G1PGY - Adaptador para carril DIN

1041740

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1041740>



Adaptador para carril DIN, diseño: Carcasa de base con apantallamiento, índice de protección: IP20, material: PC-GF10, tipo de conexión: Conexión rápida, sin insertos modulares

CUC-I-J1ZNI-S/R4IDC8 - Inserto hembra RJ45

1417274

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1417274>



Inserto hembra RJ45, diseño: RJ45, índice de protección: IP20, número de polos: 8, 10 GBit/s, CAT6_A, material: Metal, tipo de conexión: Conexión IDC, sección de conexión: AWG 26- 22, salida de cables: recta, versión sin adaptador, Ethernet

Datos técnicos

Notas

Observación referente al funcionamiento	Juego de artículos con módulo de conexión de cable RJ45
---	---

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Patchpanel
Construcción	RJ45
Número de polos	8
Número de puestos enchufables	1

Propiedades eléctricas

Tensión de dimensionamiento (III/3)	72 V (DC)
Gama de frecuencias	500 MHz
Resistencia de contacto baja	≤ 5 mΩ (pantalla-tierra, opcional)
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	10 GBit/s

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión IDC
------------------	--------------

Dimensiones

Anchura	18 mm
Altura	80 mm
Profundidad	64,6 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Material carcasa	PC-GF10
Material tapa protectora	PC

Cable/línea

Diámetro exterior del cable	4,5 mm ... 9 mm
-----------------------------	-----------------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-10 °C ... 60 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 60 °C

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1100077>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1100077>



EAC

ID de homologación: 19060508

1100077

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1100077>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440392
ECLASS-15.0	27440392

ETIM

ETIM 9.0	EC002943
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---