

# UK 10,3-CC HESILED N 72 - Soporte para fusibles



3048690

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048690>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Soporte para fusibles, tipo de fusible: Cerámica, tipo de fusible: Class CC, tensión nominal: 72 V, corriente nominal: 30 A, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 16 mm<sup>2</sup>, sección: 1 mm<sup>2</sup>- 16 mm<sup>2</sup>, clase de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, color: negro

## Sus ventajas

- Para cartuchos de fusible CC 10 x 38 según UL 4248-4
- Portafusibles para proteger por fusible de 20 V DC ... 72 V DC
- Identificación rápida de fusibles defectuosos, independientemente del sentido de corriente, gracias al indicador de estado LED
- Punteado sencillo

## Datos comerciales

Código de artículo	3048690
Unidad de embalaje	12 Unidades
Cantidad mínima de pedido	12 Unidades
Clave de venta	BE1234
Clave de producto	BE1234
GTIN	4046356138635
Peso por unidad (incluido el embalaje)	46,575 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	46,575 g
Número de tarifa arancelaria	85369095
País de origen	DE

## Datos técnicos

### Notas

Indicación de pedido:	Cartucho de fusible no incluido en el volumen de suministro
-----------------------	---

### Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne para fusible
Número de polos	1
Número de conexiones	2
Número de filas	1

### Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

### Propiedades eléctricas

Tipo de fusible	Cerámica
Tensión transitoria de dimensionamiento	6 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	4 W
Fusible	Class CC
Margen de tensión Indicación luminosa	12 V ... 72 V (La tensión la determina el fusible o la indicación luminosa seleccionada)

### Datos de entrada

Margen de tensión Indicación luminosa	12 V ... 72 V (La tensión la determina el fusible o la indicación luminosa seleccionada)
---------------------------------------	--

### Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	16 mm <sup>2</sup>
Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M5
Par de apriete	2 Nm
Longitud de pelado	15 mm
Calibre macho	B6 A7
Conexión según norma	IEC 60947-1 / -3
Sección de conductor rígido	1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Sección de conductor AWG	18 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
Sección de cable flexible [AWG]	18 ... 6 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	1,5 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
2 conductores con la misma sección, rígidos	1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>
2 conductores con la misma sección, flexibles	1 mm <sup>2</sup> ... 6 mm <sup>2</sup>

# UK 10,3-CC HESILED N 72 - Soporte para fusibles



3048690

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048690>

2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico	1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico	1,5 mm <sup>2</sup> ... 4 mm <sup>2</sup>
Sección nominal	16 mm <sup>2</sup>
Corriente nominal	30 A (La tensión la determina el fusible o la indicación luminosa seleccionada)
Corriente de carga máxima	30 A (La corriente y la tensión quedan determinadas por el fusible empleado.)
Tensión nominal	72 V (La tensión la determina el fusible o la indicación luminosa seleccionada)

## Dimensiones

Anchura	17,6 mm
Altura	79,3 mm
Profundidad en NS 35/7,5	64 mm
Profundidad en NS 35/15	71,5 mm

## Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2
Grupo material aislante	IIIb
Material aislante	PA

## Propiedades mecánicas

### Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 85 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 55 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

## Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60947-1 / -3
----------------------	------------------

## Montaje

Tipo de montaje	NS 35/7,5
	NS 35/15

Dibujos

Diagrama eléctrico




# UK 10,3-CC HESILED N 72 - Soporte para fusibles





3048690

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048690>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048690>

 <b>CSA</b> ID de homologación: 274201				
	Tensión nominal $U_N$	Corriente nominal $I_N$	Sección AWG	Sección $\text{mm}^2$
keine				
	600 V	30 A	18 - 4	-
Conexión multiconductor	600 V	30 A	18 - 6	-

 <b>UL listado</b> ID de homologación: E244294				
--	--	--	--	--

# UK 10,3-CC HESILED N 72 - Soporte para fusibles



3048690

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048690>

## Clasificaciones

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250113
ECLASS-15.0	27250113

### ETIM

ETIM 10.0	EC000899
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

3048690

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3048690>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

### EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

### EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,582 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)