

# PZ 1,5/S/2 - Compensador de tracción



3212918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Compensador de tracción, anchura: 6,8 mm, altura: 44,5 mm, número de polos: 2, color: negro

## Sus ventajas

- El conductor puede fijarse con sujetacables de Phoenix Contact
- Los retenedores de cable pueden encajarse opc. en el ext. del conect.

## Datos comerciales

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 3212918       |
| Unidad de embalaje                        | 50 Unidades   |
| Cantidad mínima de pedido                 | 50 Unidades   |
| Clave de venta                            | BE224Z        |
| Clave de producto                         | BE224Z        |
| GTIN                                      | 4046356566056 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 0,792 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0,703 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 39269097      |
| País de origen                            | PL            |

# PZ 1,5/S/2 - Compensador de tracción



3212918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Tipo de producto | Compens. tracción |
| Número de polos  | 2                 |

### Dimensiones

|         |         |
|---------|---------|
| Anchura | 6,8 mm  |
| Altura  | 44,5 mm |

### Datos del material

|                                                                                |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Color                                                                          | negro (RAL 9005) |
| Material                                                                       | PA-GF            |
| Clase de inflamabilidad según UL 94                                            | V0               |
| Utilización estática de material aislante en frío                              | -60 °C           |
| Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))     | 130 °C           |
| Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)         | 130 °C           |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3      |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3      |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3      |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3      |
| Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)                            | 28 MJ/kg         |
| Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)                        | aprobado         |
| Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)    | aprobado         |
| Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)                       | aprobado         |

# PZ 1,5/S/2 - Compensador de tracción

3212918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>



## Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>



**EAC**

ID de homologación: RU C-DE.BL08.B.00644

# PZ 1,5/S/2 - Compensador de tracción



3212918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27141190 |
| ECLASS-15.0 | 27141190 |

### ETIM

|          |          |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC002848 |
|----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
|-------------|----------|

# PZ 1,5/S/2 - Compensador de tracción



3212918

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3212918>

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.  
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17  
E-33428 LLANERA (Asturias)  
+34 985 791 636  
[info@phoenixcontact.es](mailto:info@phoenixcontact.es)