

IBS UART - Chip para protocolo maestro

2746391

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2746391>



Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Chip para protocolo, en la carcasa SOP 16

Datos comerciales

Código de artículo	2746391
Unidad de embalaje	45 Unidades
Cantidad mínima de pedido	45 Unidades
Clave de venta	DRECAA
Clave de producto	DRECAA
GTIN	4017918169336
Peso por unidad (incluido el embalaje)	3,67 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	3,365 g
Número de tarifa arancelaria	85423990
País de origen	CN

Datos técnicos

Notas

Nota sobre el uso

Nota sobre la aplicación	Solo para el uso industrial
--------------------------	-----------------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Chip para protocolo
------------------	---------------------

Propiedades eléctricas

Tensión de alimentación IC	5 V DC $\pm$ 10 % (DC)
----------------------------	------------------------

Alimentación

Absorción de corriente típica	10 mA (Todas las entradas estáticas, salidas sin conectar)
-------------------------------	--

Interfaces

INTERBUS

Tipo de conexión	Bus remoto/bus local
------------------	----------------------

Interface de usuario

Tipo de conexión	V.24, 1 bit de arranque, 2 bits de paro, 8 bits de datos, paridad rectilínea;
------------------	---

Dimensiones

Anchura	11 mm
Altura	10 mm

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP00
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 85 °C

IBS UART - Chip para protocolo maestro



2746391

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2746391>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27242605
ECLASS-15.0	27242605

ETIM

ETIM 9.0	EC001601
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151600
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---