

2885618

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2885618>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.

Cable adaptador, pigtail 50 cm, SMA (macho) -> SMA (macho), impedancia 50 Ω



Sus ventajas

- Para la adaptación entre aparatos y cables

Datos comerciales

Código de artículo	2885618
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DNN2Z1
Clave de producto	DNN2Z1
GTIN	4046356049986
Peso por unidad (incluido el embalaje)	24,2 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	16,5 g
Número de tarifa arancelaria	85442000
País de origen	PL

RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cable de antena



2885618

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2885618>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable coaxial
------------------	---------------

Propiedades eléctricas

Gama de frecuencias	900 MHz
	2,4 GHz
	5 GHz
Impedancia	50 Ω

Datos de conexión

Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión	SMA (macho)
------------------	-------------

Conexión de conector enchufable

Tipo de conexión	SMA (macho)
------------------	-------------

Datos del material

Envoltura exterior, material	RADOX®(LSFH)
------------------------------	--------------

Cable/línea

Longitud del cable	50 cm
Tipo de cable	EF 316
Diámetro exterior del cable	2,50 mm
Envoltura exterior, material	RADOX®(LSFH)
Envoltura exterior, color	azul
Radio de flexión permanente	12,50 mm
868 / 900 MHz	0,6 dB
2,4 GHz	1 dB

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 70 °C

RAD-PIG-EF316-SMA-SMA - Cable de antena

2885618

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2885618>



Clasificaciones

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121606
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	6(c)

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---