

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Amplif. separador de aliment.



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905629>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Duplicador de alimentación de 4 vías con tecnología de conexión enchufable. Transparencia HART, señal de entrada 0(4) mA ... 20 mA, señales de salida 0(4) mA ... 20 mA. El equipo puede usarse tanto en modo operativo de señales como en el de duplicación de alimentación. Tecnología de conexión push-in.

Descripción del producto

El duplicador de alimentación con tecnología de conexión enchufable alimenta los transmisores que se encuentran en el campo y transmite la señal de entrada separada galvánicamente a dos cargas. Los protocolos de datos HART se pueden transmitir de forma bidireccional a través de ambas salidas. El dispositivo se puede emplear tanto en el modo operativo de señales como en el de duplicación de alimentación con una tensión de alimentación del transmisor de >19,5 V. En el lado de salida, el módulo se puede conectar a tarjetas de entrada pasivas y, con una carga máxima de $\leq 500 \Omega$ por canal, se dispone de señales normalizadas analógicas de 0 mA ... 20 mA o 4 mA ... 20 mA separadas galvánicamente. El transductor de potencia es compatible con la monitorización de errores y la comunicación NFC.

Datos comerciales

Código de artículo	2905629
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK1121
Clave de producto	DK1121
GTIN	4046356999441
Peso por unidad (incluido el embalaje)	120,6 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	120 g
Número de tarifa arancelaria	85437090
País de origen	DE

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Amplif. separador de aliment.



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905629>

Datos técnicos

Notas

Restricción de uso

Indicación CEM	CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas
----------------	--

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Acondicionador de señal de alimentación
Familia de productos	MINI Analog Pro
Número de canales	2
Configuración	Conmutador DIP

Propiedades de aislamiento: GB Standard

Categoría de sobretensión	II
Grado de polución	2

Propiedades eléctricas

Separación galvánica	Separación de 4 vías
Frecuencia límite (3 dB)	> 1 kHz
Comportamiento de transmisión de señales	In = Out
Respuesta gradual (10-90%)	< 400 µs
Coefficiente de temperatura máximo	0,0075 %/K
Error de transmisión máximo	≤ 0,05 % (Del valor final 20 mA)

Separación galvánica Entrada/salida/alimentación

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	300 V _{eff}
Tensión de prueba	3 kV AC (50 Hz, 60 s)
Aislamiento	Aislamiento reforzado según IEC/EN 61010-1

Alimentación

Tensión nominal de alimentación	24 V DC
Tensión de alimentación	9,6 V DC ... 30 V DC (Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril DIN (ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GN, código de artículo 2869728), que puede encajarse en el carril DIN de 35 mm según EN 60715)
Absorción de corriente típica	40 mA (Con 24 V DC y en modo de duplicación de señal)
	65 mA (Con 24 V DC y en modo de duplicación de alimentación)
	75 mA (Con 12 V DC y en modo de duplicación de señal)
	130 mA (Con 12 V DC y en modo de duplicación de alimentación)
Consumo de potencia	1,6 W (con I _{OUT} = 20 mA, carga de 500 Ω)

Datos de entrada

Señal: Corriente

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Amplif. separador de aliment.



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905629>

Descripción de la entrada	Circuito de sensores
Número de entradas	1
Señal de entrada Corriente	0 mA ... 20 mA (Modo de duplicación de señal)
	4 mA ... 20 mA (Modo de duplicación de alimentación y de duplicación de señal)
Resistencia de entrada Entrada de corriente	90 Ω (+1,6 V)
Tensión de alimentación para transmisor	> 19,5 V

Datos de salida

Señal: Corriente

Número de salidas	2
Tensión en circuito abierto	< 20 V
Señal de salida corriente	0 mA ... 20 mA (Modo de duplicación de señal)
	4 mA ... 20 mA (Modo de duplicación de alimentación y de duplicación de señal)
Señal de salida corriente máxima	25 mA
Carga/Carga de salida Salida de corriente	$\leq$ 500 Ω (por canal)
Ripple	< 20 mV _{PP} (500 Ω)

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (con puntera)
	0,14 mm ² ... 2,5 mm ² (sin puntera)
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor AWG	24 ... 12 (flexible)

Datos Ex

Instalación Ex (EPL)	Gc
	Div. 2

Interfaces

Comunicación de datos (bypass)

Función HART	Sí
Frecuencia límite (3 dB)	$\approx$  kHz

Señalización

Indicación de estado	LED verde (tensión de alimentación)
----------------------	-------------------------------------

Dimensiones

Anchura	6,2 mm
Altura	109,81 mm
Profundidad	119,2 mm

Datos del material

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Amplif. separador de aliment.



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905629>

Color	gris (RAL 7042)
Material carcasa	PBT
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 2
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 2
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 2

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20 (no evaluado por UL)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Altitud	≤ 2000 m
Humedad de aire admisible (servicio)	5 % ... 95 % (sin condensación)

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

ATEX

Marcado	II 3 G Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificado	BVS 19 ATEX E 047 X

IECEx

Marcado	Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificado	IECEx BVS 19.0041X

CCC / China-Ex

Marcado	Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificado	2022122303115963

UL, EE. UU. / Canadá

Marcado	UL 508 Listed
	Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T5
	Class I, Zone 2, Group IIC T5

Homologación para la construcción naval

Certificado	DNV GL TAA000021E Rev. 1
-------------	--------------------------

EAC Ex

Marcado	Ex ec ic IIC T4 Gc
Certificado	BY/112 02.01 TP012 103.01 00081

Datos para construcción naval

Temperature	B
-------------	---

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Amplif. separador de aliment.



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905629>

Humidity	B
Vibración	A
EMC	A
Enclosure	Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM
Resistencia a interferencias	EN 61000-6-2
Observación	Durante las interferencias pueden producirse ligeras desviaciones.

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 61000-6-4
-------------------------	--------------

Descarga de electricidad estática

Normas/especificaciones	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Descarga de electricidad estática

Observación	Deben tomarse medidas de protección contra una descarga electrostática.
-------------	---

Campo electromagnético AF

Denominación	Campo electromagnético HF
Normas/especificaciones	EN 61000-4-3

Transitorios rápidos (Burst)

Denominación	Averías transitorias rápidas (ráfaga)
Normas/especificaciones	EN 61000-4-4

Sobrecorriente momentánea (surge)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-5
-------------------------	--------------

Perturbaciones conducidas

Denominación	Magnitudes perturbadoras conducidas
Normas/especificaciones	EN 61000-4-6

Normas y especificaciones

Separación galvánica	Separación de 4 vías
----------------------	----------------------

GB Standard

Normas/especificaciones	GB/T 3836.1
	GB/T 3836.3
	GB/T 3836.4

Montaje

Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
-----------------	--------------------------

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Amplif. separador de aliment.



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905629>


Indicaciones de montaje	Para puentear la tensión de alimentación puede utilizarse el conector de bus para carril, el cual puede encajarse en un carril DIN de 35 mm según EN 60715.
Posición de montaje	discrecional

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Amplif. separador de aliment.

2905629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905629>

Dibujos



MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Amplif. separador de aliment.



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905629>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905629>



EAC

ID de homologación: RU*DE.*08.B.01608/19



UL listado

ID de homologación: E238705



cUL Listed

ID de homologación: E238705

DNV

ID de homologación: TAA000021E



IECEx

ID de homologación: IECEx BVS 19.0041X



cUL Listed

ID de homologación: FILE E 196811



UL listado

ID de homologación: E196811



ATEX

ID de homologación: BVS 19 ATEX E 047 X



EAC Ex

ID de homologación: TP012 103.01 00079



CCC

ID de homologación: 2022122303115963

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Amplif. separador de aliment.



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905629>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27210120
ECLASS-15.0	27210120

ETIM

ETIM 9.0	EC002653
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

MINI MCR-2-RPSS-I-2I-PT - Amplif. separador de aliment.



2905629

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2905629>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1) 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol(n.º CAS: 79-94-7)
SCIP	1c9fe81b-c157-461c-9280-e6e1bbb0718c

EF3.0 Cambio climático

CO2e kg	5,852 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2025 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es