


USLKG 50-IB - Bloc de jonction pour conducteur de protection

0443078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0443078>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction pour conducteur de protection, avec vis à six pans creux, nombre de connexions: 2, nombre de pôles: 1, type de raccordement: Raccordement vissé, Section de référence: 50 mm², section : 16 mm² - 50 mm², type de fixation: Pied PE avec vis de fixation, M6, type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32, coloris: vert/jaune

Données commerciales

Référence	0443078
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE1221
Product key	BE1221
GTIN	4017918002312
Poids par pièce (emballage compris)	185 g
Poids par pièce (hors emballage)	185 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	PL

USLKG 50-IB - Bloc de jonction pour conducteur de protection



0443078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0443078>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction pour conducteur de protection
Gamme de produits	USLKG
Nombre de pôles	1
Nombre de connexions	2
Nombre de rangées	1

Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	8 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale	4,73 W

Caractéristiques de raccordement

Pied pour PE	Oui
Nombre de raccordements par étage	2
Section nominale	50 mm ²

Etage 1 en haut 1 en bas 1

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M6
Remarque	Respecter l'intensité admissible des profilés.
Couple de serrage	6 ... 8 Nm
Longueur à dénuder	24 mm
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-2
Section de conducteur rigide	16 mm ² ... 50 mm ²
Section du conducteur AWG	4 ... 2 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	25 mm ² ... 50 mm ²
Section de conducteur souple [AWG]	2 ... 2 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	25 mm ² ... 50 mm ²
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	25 mm ² ... 50 mm ²
Section nominale	50 mm ²
Connexion selon la norme	CEI/EN 60079-7
Section de conducteur rigide	16 mm ² ... 50 mm ²
Section du conducteur AWG	6 ... 1/0 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	25 mm ² ... 50 mm ²

Données Ex

Données assignées (ATEX/IECEx)

Repérage	⊕ II 2 GD Ex eb IIC Gb
----------	------------------------

USLKG 50-IB - Bloc de jonction pour conducteur de protection



0443078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0443078>

Plage de température de service	-60 °C ... 110 °C
Accessoires homologués Ex	1203343 VDE-ISS 5
	1201659 E/AL-NS 32
	1201662 E/AL-NS 35
Plage de couple pied PE	6 Nm ... 8 Nm
Sortie	(permanent)

Caractéristiques raccordement Ex Généralités

Plage couple	6 Nm ... 8 Nm
Section nominale	50 mm ²
Section assignée AWG	1/0
Capacité de raccordement rigide	16 mm ² ... 50 mm ²
Capacité de raccordement AWG	6 ... 1/0
Capacité de raccordement flexible	25 mm ² ... 50 mm ²
Capacité de raccordement AWG	4 ... 1/0

Dimensions

Largeur	20 mm
Hauteur	70,5 mm
Profondeur sur NS 32	81 mm
Profondeur sur NS 35/15	83,5 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	vert-jaune
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Groupe d'isolant	I
Matériau isolant	PA
Utilisation d'un isolant statique au froid	-60 °C
Indice de température matériau isolant (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	125 °C
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protection anti-incendie pour véhicules ferroviaires (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Émission de chaleur calorimétrique NFPA 130 (ASTM E 1354)	27,5 MJ/kg
Inflammabilité en surface NFPA 130 (ASTM E 162)	réussi
Densité de gaz de combustion optique spécifique NFPA 130 (ASTM E 662)	réussi
Toxicité des gaz de combustion NFPA 130 (SMP 800C)	réussi

Propriétés mécaniques

USLKG 50-IB - Bloc de jonction pour conducteur de protection



0443078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0443078>

Généralités

Fixation de bloc de jonction	6 Nm ... 8 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M6)
------------------------------	--

Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	non
------------------------	-----

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 110 °C (Plage de température de service, auto-échauffement compris, température de service max. à court terme, voir RTI Elec.)
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI 60947-7-2
	CEI/EN 60079-7

Montage

Type de montage	NS 35/7,5
	NS 35/15
	NS 32
Fixation de bloc de jonction	6 Nm ... 8 Nm (Pied PE avec vis de fixation, M6)

USLKG 50-IB - Bloc de jonction pour conducteur de protection

0443078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0443078>

Dessins

Schéma de connexion



USLKG 50-IB - Bloc de jonction pour conducteur de protection



0443078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0443078>

Homologations

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0443078>



LR

Identifiant de l'homologation: LR2420186TA



CSA

Identifiant de l'homologation: 13631

	Tension nominale U_N	Intensité nominale I_N	Section AWG	Section mm^2
B	600 V	-	6 - 1/0	-
C	600 V	-	6 - 1/0	-
D	600 V	-	6 - 1/0	-



ATEX

Identifiant de l'homologation: KEMA99ATEX4487U



EAC Ex

Identifiant de l'homologation: KZ 7500525010101950



IEC Ex

Identifiant de l'homologation: IECExKEM06.0035U



UKCA-EX

Identifiant de l'homologation: DEKRA 21UKEX0308U

USLKG 50-IB - Bloc de jonction pour conducteur de protection



0443078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0443078>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27250103
ECLASS-15.0	27250103

ETIM

ETIM 10.0	EC000901
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

USLKG 50-IB - Bloc de jonction pour conducteur de protection



0443078

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0443078>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)

EFUP-E

Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

EF3.1 Changement climatique

CO2e kg

2,057 kg CO2e

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr