

# SSK 135 KER-EX - Blocs de jonction simple



0505055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0505055>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Bloc de jonction de traversée, connectique : Raccordement vissé, section : 1 mm<sup>2</sup> - 35 mm<sup>2</sup>, AWG 18 - 2, coloris : blanc, type de montage : NS 32, matériau d'isolement : Céramique

## Avantages

- Montage sur profilé G NS 32
- Type compact
- Répartition facile du potentiel grâce au pontage en chaîne

## Données commerciales

Référence	0505055
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BE1211
Product key	BE1211
GTIN	4017918002596
Poids par pièce (emballage compris)	98,62 g
Poids par pièce (hors emballage)	90,88 g
Numéro du tarif douanier	85369010
Pays d'origine	DE

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

Type de produit	Bloc de jonction pour haute température
Gamme de produits	SSK
Nombre de connexions	2
Nombre de rangées	1
Potentiels	1

### Propriétés d'isolation

Catégorie de surtension	III
Degré de pollution	3

### Propriétés électriques

Tension de tenue aux chocs assignée	8 kV
Puissance dissipée maximale en condition nominale	4,06 W

### Caractéristiques de raccordement

Nombre de raccordements par étage	2
Section nominale	35 mm <sup>2</sup>

#### Etage 1 en haut 1 en bas 1

Type de raccordement	Raccordement vissé
Filetage vis	M6
Couple de serrage	3,2 ... 3,7 Nm
Longueur à dénuder	16 mm
Gabarit	B7
Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
Section de conducteur rigide	1 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
Section du conducteur AWG	18 ... 2 (conversion selon CEI)
Section de conducteur souple	1 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur souple [AWG]	18 ... 4 (conversion selon CEI)
Section de conducteur flexible (embout sans douille en plastique)	0,75 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Section de conducteur flexible (embout avec douille en plastique)	0,75 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>
2 conducteurs rigides de même section	0,75 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
2 conducteurs souples de même section	0,75 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
2 conducteurs de même section, flexibles avec embout sans douille en plastique	0,75 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
2 conducteurs souples de même section avec embout TWIN et douille en plastique	0,75 mm <sup>2</sup> ... 10 mm <sup>2</sup>
Section nominale	35 mm <sup>2</sup>
Int. nom.	101 A (pour une section de conducteur de 25 mm <sup>2</sup> )
Courant de charge maximal	125 A (pour une section de conducteur de 35 mm <sup>2</sup> )
Tension nominale	800 V

# SSK 135 KER-EX - Blocs de jonction simple



0505055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0505055>

## Données Ex

### Données assignées (ATEX/IECEX)

Repérage	⊕ II 2 GD Ex eb IIC Gb
Plage de température de service	-60 °C ... 180 °C
Accessoires homologués Ex	0205067 D-SSK 135 KER 1201044 E/1
Liste ponts	/ KB- 15 / 0204259
Données de pontage	100 A (35 mm <sup>2</sup> )
Augmentation de température Ex	40 K (116,5 A / 25 mm <sup>2</sup> )
lorsque le pontage est réalisé avec un pont	550 V
Tension d'isolement assignée	500 V
Sortie	(permanent)

### Étage Ex Généralités

Tension de référence	550 V
Courant de référence	101 A
Courant de charge maximal	113 A
Résistance de contact	0,2 mΩ

### Caractéristiques raccordement Ex Généralités

Plage couple	3,2 Nm ... 3,7 Nm
Section nominale	25 mm <sup>2</sup>
Section assignée AWG	3
Capacité de raccordement rigide	1 mm <sup>2</sup> ... 35 mm <sup>2</sup>
Capacité de raccordement AWG	18 ... 2
Capacité de raccordement flexible	1 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>
Capacité de raccordement AWG	18 ... 3

## Dimensions

Largeur	15,3 mm
Hauteur	53 mm
Profondeur sur NS 32	67 mm

## Indications sur les matériaux

Couleur	ivoire (RAL 1014)
Matériau	Céramique
Groupe d'isolant	I
Indice relatif température matériau isolant (Elec. ; UL 746 B)	1000 °C

## Contrôles électriques

### Essai de tension de choc

Résultat	Essai réussi
----------	--------------

### Essai d'échauffement

Exigence contrôle de l'échauffement	Augmentation de température $\leq 45$ K
Résultat	Essai réussi

#### Rigidité diélectrique à fréquence industrielle

Tension témoin valeur de consigne	2 kV
Résultat	Essai réussi

### Propriétés mécaniques

#### Caractéristiques mécaniques

Paroi latérale ouverte	oui
------------------------	-----

### Contrôles mécaniques

#### Résistance mécanique

Résultat	Essai réussi
----------	--------------

#### Fixation sur le support

Profilé/support de fixation	NS 32
Résultat	Essai réussi

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Essai au brûleur à aiguille

Temps d'action	30 s
----------------	------

#### Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-60 °C ... 180 °C
Température ambiante (stockage/transport)	-25 °C ... 60 °C (pour une période limitée, pas plus de 24 h, de -60 °C à +70 °C)
Température ambiante (montage)	-5 °C ... 70 °C
Température ambiante (confirmation)	-5 °C ... 70 °C
Humidité de l'air admissible (fonctionnement)	20 % ... 90 %
Humidité de l'air admissible (stockage/transport)	30 % ... 70 %

### Normes et spécifications

Connexion selon la norme	CEI 60947-7-1
--------------------------	---------------

### Montage

Type de montage	NS 32
-----------------	-------

# SSK 135 KER-EX - Blocs de jonction simple

0505055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0505055>



## Dessins

### Schéma de connexion



# SSK 135 KER-EX - Blocs de jonction simple





0505055


<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0505055>


## Homologations


📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0505055>


 <b>CSA</b> Identifiant de l'homologation: 13631				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
keine				
sans homologation Ex	600 V	140 A	14 - 2	-

 <b>ATEX</b> Identifiant de l'homologation: KIWA17ATEX0022U				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
keine				
	440 V	64,5 A	-	-
Conducteurs souples uniquement	440 V	55 A	-	-

 <b>EAC Ex</b> Identifiant de l'homologation: KZ 7500525010101950				
---	--	--	--	--

 <b>IECEx</b> Identifiant de l'homologation: IECExKIWA17.0009U				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
keine				
	550 V	113 A	-	1 - 35
Conducteurs souples uniquement	550 V	101 A	-	1 - 25

 <b>CCC</b> Identifiant de l'homologation: 2020322313000628				
---	--	--	--	--

 <b>DNV GL-EX</b> Identifiant de l'homologation: TAE00003K6				
	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $mm^2$
keine				
Certification partielle EEx e II	440 V	32 A	-	- 2,5

 <b>ATEX</b> Identifiant de l'homologation: KIWA17ATEX0022U				
---	--	--	--	--

# SSK 135 KER-EX - Blocs de jonction simple



0505055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0505055>

	Tension nominale $U_N$	Intensité nominale $I_N$	Section AWG	Section $\text{mm}^2$
keine				
	550 V	113 A	-	-
Conducteurs souples uniquement	550 V	101 A	-	-



**UKCA-EX**

Identifiant de l'homologation: CSAE 22UKEX1188U

# SSK 135 KER-EX - Blocs de jonction simple



0505055

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0505055>

## Classifications

### ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

### ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

### UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

## Conformité environnementale

### EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

### China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

### EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

### EF3.1 Changement climatique

CO2e kg	1,113 kg CO2e
---------	---------------