

ES/KLM 2-GB - Ruban d'étiquettes



0800954

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0800954>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.

Ruban d'étiquettes, Feuille, blanc (RAL 9010), vierge, repérable avec : PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systèmes d'impression de bureau, perforé, type de montage: insertion, Nombre d'étiquettes: 120, hauteur du champ de texte: 7 mm, largeur du champ de texte: 44 mm



Données commerciales

Référence	0800954
Conditionnement	10 Unité(s)
Commande minimum	10 Unité(s)
Clé de vente	BG2114
Product key	BG2114
GTIN	4017918129286
Poids par pièce (emballage compris)	10,215 g
Poids par pièce (hors emballage)	9,575 g
Numéro du tarif douanier	48025890
Pays d'origine	DE

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Repère de bornes
-----------------	------------------

Repérage

Nombre d'étiquettes	120
Nombre d'étiquettes par ligne	4

Dimensions

Largeur	44,00 mm
Hauteur	7,00 mm
Profondeur	0,20 mm

Champ de texte

Largeur du champ de texte	44 mm
Hauteur du champ de texte	7 mm

Indications sur les matériaux

Couleur	blanc (RAL 9010)
Matériau embase	Polyester
Composants	exempt de silicone et d'halogène

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 100 °C
Température ambiante recommandée (stockage/transport)	23 °C
Humidité recommandée (stockage/transport)	50 % (Il est recommandé de les conserver dans leur emballage d'origine dans un endroit sec et sombre)

Indélébilité des inscriptions

Spécification de contrôle	DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03
	DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (partiellement)

Montage

Type de montage	insertion
-----------------	-----------

0800954

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0800954>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27281106
ECLASS-15.0	27281106

ETIM

ETIM 10.0	EC001288
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39131700
-------------	----------

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS

Oui, Aucun exception

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)

Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr