# THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Ruban encreur

0801359

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801359

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Ruban encreur, pour imprimante à rouleau pour le repérage du groupe de produits WMS... (noir), longueur: 300 m, longueur de rouleau: 300 m, largeur: 110 mm, coloris: blanc (RAL 9010)

## Données commerciales

| | |
|---|---|
| Référence | 0801359 |
| Conditionnement | 1 Unité(s) |
| Commande minimum | 1 Unité(s) |
| Clé de vente | BG1223 |
| Product key | BG1223 |
| GTIN | 4046356632843 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 434,7 g |
| Poids par pièce (hors emballage) | 427,5 g |
| Numéro du tarif douanier | 96121010 |
| Pays d'origine | US |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

| | |
|---|---|
| Type de produit | Ruban encreur |
| Éléments fournis | Ruban encreur |

Repérage

| | |
|---|---|
| Technologie de marquage | Transfert thermique |

### Propriétés du système

| | |
|---|---|
| Système d'exploitation | sans système d'exploitation |

### Dimensions

| | |
|---|---|
| Largeur | 110 mm |
| Longueur | 300 m |
| Longueur du rouleau | 300 m |

### Indications sur les matériaux

| | |
|---|---|
| Couleur | blanc (RAL 9010) |
| Matériau | Polyester |

### Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

| | |
|---|---|
| Température ambiante recommandée (stockage/transport) | 5 °C |
| Humidité recommandée (stockage/transport) | 20 % |

# THERMOMARK-RIBBON 110-WMSU WH - Ruban encreur

0801359

https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/0801359

## Classifications

### ECLASS

| | |
|---|---|
| ECLASS-13.0 | 19140614 |
| ECLASS-15.0 | 19140614 |

### ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 10.0 | EC001694 |

### UNSPSC

| | |
|---|---|
| UNSPSC 21.0 | 44103100 |

## Conformité environnementale

EU RoHS

| | |
|---|---|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Non applicable, pas déquipement électrique et électronique |

China RoHS

| | |
|---|---|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E |
| | Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites |

EU REACH SVHC

| | |
|---|---|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 % |


Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés
https://www.phoenixcontact.com



PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2 France
+33 (0) 1 60 17 98 98
documentation@phoenixcontact.fr